

IE-FC-SFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | FrontCom, Jednotlivý rám, Kovový kryt, Zajištění ovládacího knoflíku |
| Objednací číslo | 1450530000 |
| Typ | IE-FC-SFM-KNOB |
| GTIN (EAN) | 4050118255461 |
| Množství | 1 ks |

IE-FC-SFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------------|---------|----------------------|------------|
| Hloubka | 27,5 mm | Hloubka (v palcích) | 1,083 inch |
| Výška | 134 mm | Výška (v palcích) | 5,276 inch |
| Šířka | 67 mm | Šířka (v palcích) | 2,638 inch |
| Tloušťka stěny, min. | 1 mm | Tloušťka stěny, max. | 5 mm |
| Čistá hmotnost | 530 g | | |

Teploty

| | |
|------------------|----------------|
| Provozní teplota | -40 °C...70 °C |
|------------------|----------------|

Obecné údaje

| | | | |
|----------------|--|-------------------|--------------------|
| Materiál krytu | Tlakově litý zinek, práškově lakováno | Materiál rámu | Tlakově litý zinek |
| Stupeň krytí | IP65, v zavřeném stavu | Stupeň krytí (UL) | Type 12 |
| Typ produktu | Jednotlivý rám, Kovový kryt, Zajištění ovládacího knoflíku | | |

Obecné standardy

| | | | |
|----------------------|------------------|--------------------|------------|
| Č. osvědčení (CSA) | 2000039-80039714 | Č. osvědčení (DNV) | TAA000022B |
| Č. osvědčení (cURus) | E223801 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001031 | ETIM 7.0 | EC001031 |
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 9.1 | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-92 |

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|---------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cURus) | E223801 |

IE-FC-SFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [GL FrontCom](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Oznámení o změně produktu [FrontCom Vario Single Frame EN](#)

[FrontCom Vario Single Frame DE](#)

Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Manual](#)

[Designation key / Type key](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury [FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-FC-SFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Nákresy

Rozměrový výkres




Jednotka: mm

Výřez instalace




Jednotka: mm

Rozměrový výkres



Jednotka: palce

Výřez instalace



Jednotka: palce

IE-FC-SFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství pro FrontCom Vario



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ | IE-FC-PWPC | Verze |
| Objednací číslo | 6450820000 | FrontCom, Dotyková ochrana |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | |
| Množství | 1 ks | |

Čistě, lepicí zadní strana



SM je štítek MultiCard pro značení řídicích a signálních zařízení. Štítky jsou připevněny do držáků nebo přilepeny pomocí samolepicí fólie. Přizpůsobené značky lze vytvořit pomocí značících systémů PrintJet CONNECT nebo Plotter.

- Uživatelé mohou rychle tisknout štítky podle svých potřeb
- Není třeba mít na skladě drahé standardní štítky
- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Pro extrémní nároky doporučujeme ochrannou fólii ETO SM.
- Držáky mohou být použity pro tlačítka o průměru 22 mm nebo 30 mm od společností Siemens, ABB, Moeller a Télémécanique

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | SM 27/18 K MC NE WS | Verze |
| Objednací číslo | 6707270000 | SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4008190925116 | |
| Množství | 80 ks | |
| Typ | SM 27/18 K MC NE GR | Verze |
| Objednací číslo | 6073340000 | SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Šedá |
| GTIN (EAN) | 4032248831425 | |
| Množství | 80 ks | |

IE-FC-SFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | SM 27/18 K MC NE SI | Verze |
| Objednávací číslo | 6713760000 | SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Stříbrná |
| GTIN (EAN) | 4008190331177 | |
| Množství | 80 ks | |

Náradí



- Přetlakový ventil chrání před přetížením
- Hlava válce s úhlem 90°
- Hlavu pod úhlem je možné otočit o 360°
- Ergonomická rukojeť automaticky zaskočí zpátky díky pružině
- Odpadní kus se již nikdy nezachytí díky trojitému členění
- Hydraulický průbojník vyrobený z vysokopevnostního hliníku (přibl. 40% hmotnostní úspora)
- Výrazně snížená životnost při použití plechů z nerezové oceli

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|-----------------|
| Typ | IE-KO-HAT | Verze |
| Objednávací číslo | 6966810000 | Otvory v plechu |
| GTIN (EAN) | 4032248659630 | |
| Množství | 1 ks | |

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Verze |
| Objednávací číslo | 6736181044 | ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | |
| Množství | 200 ks | |

IE-FC-SFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Pravouhlá raznice pro frontcom



Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Typ | KOK 52 X 91 | Verze |
| Objednací číslo | 6008410000 | Otvory v plechu |
| GTIN (EAN) | 4050118394177 | |
| Množství | 1 ks | |

Křížový šroubovák, Pozidriv



Křížový šroubovák, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, výstup podle ISO 8764/1-PZ, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------|
| Typ | SDK PZ1 | Verze |
| Objednací číslo | 6008530000 | Šroubovák, Šroubovák |
| GTIN (EAN) | 4032248056521 | |
| Množství | 1 ks | |

IE-FC-SFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------|
| Typ | SDS 0.4X2.5X75 | Verze |
| Objednací číslo | 6009030000 | Šroubovák, Šroubovák |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | |
| Množství | 1 ks | |