

IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Исполнение	FrontCom, Одинарная рамка, Металлическая крышка, Возможность блокировки с помощью ключа
Номер для заказа	1450540000
Тип	IE-FC-SFM-KEY2
GTIN (EAN)	4050118255478
Кол.	1 Шт.

IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	27,5 мм	Глубина (дюймов)	1,083 inch
Высота	134 мм	Высота (в дюймах)	5,276 inch
Ширина	67 мм	Ширина (в дюймах)	2,638 inch
Толщина стенок, мин.	1 мм	Толщина стенок, макс.	5 мм
Масса нетто	530 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие данные

Вид защиты	Вид изделия	Одинарная рамка, Металлическая крышка, Возможность блокировки с помощью ключа
IP65, в закрытом состоянии		
Класс защиты (UL)	Материал крышки	Цинковое литье под давлением, с порошковым покрытием
Type 12		
Материал рамы	Цинковое литье под давлением	

Общие стандарты

Сертификат № (CSA)	2000039-80039714	Сертификат № (DNV)	TAA000022B
Сертификат № (cURus)	E223801		

Классификации

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E223801

IE-FC-SFM-KEY2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[GL_FrontCom](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Manual](#)[Designation key / Type key](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Изображения

Габаритный чертеж




Единица измерения: мм

Разрез узла в сборе




Единица измерения: мм

Габаритный чертеж



Единица измерения: дюйм

Разрез узла в сборе



Единица измерения: дюйм

IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности для FrontCom Vario



Основные данные для заказа

Тип	IE-FC-PWPC	Исполнение
Номер для заказа	1450820000	FrontCom, Защита от прикосновения
GTIN (EAN)	4050118255584	
Кол.	1 Шт.	
Тип	IE-FC-KEY2	Исполнение
Номер для заказа	2006650000	FrontCom, Запасной ключ, Двойная рамка, прочее
GTIN (EAN)	4050118415056	
Кол.	1 Шт.	

IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	6726181044	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4008190985950	Цветовой код: белый, втычной
Кол.	200 Шт.	

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SDS 0.4X2.5X75	Исполнение
Номер для заказа	6899030000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248266944	
Кол.	1 Шт.	

IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidriv



Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PZ, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SDK PZ1	Исполнение
Номер для заказа	40322480530000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056521	
Кол.	1 Шт.	

Инструмент



- Разгрузочный клапан давления защищает от перегрузки
- Головка цилиндра изогнута под углом 90°
- Головка под углом может поворачиваться на 360°
- Эргономичная ручка отскакивает назад автоматически
- Отходы не вызывают заклинивания благодаря тройному разделению
- Гидравлический пробойник изготовлен из высокопрочного алюминия (масса меньше прикл. на 40 %)
- Срок службы существенно уменьшается при использовании листов из нержавеющей стали

Основные данные для заказа

Тип	IE-KO-HAT	Исполнение
Номер для заказа	4032248659630	Пробойник для листового материала
GTIN (EAN)	4032248659630	
Кол.	1 Шт.	

IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Бесцветный, клейкий слой сзади



SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клейкой пленки.

Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.

- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.

- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.

- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.

- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	SM 27/18 K MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	4077270000	SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 18 x 27 mm,
GTIN (EAN)	4008190925116	белый
Кол.	80 Шт.	
Тип	SM 27/18 K MC NE SI	Исполнение
Номер для заказа	40773760000	SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 18 x 27 mm,
GTIN (EAN)	4008190331177	серебряный
Кол.	80 Шт.	
Тип	SM 27/18 K MC NE GR	Исполнение
Номер для заказа	40773340000	SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 18 x 27 mm,
GTIN (EAN)	4032248831425	серый
Кол.	80 Шт.	

IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Прямоугольный штамп разделения для FrontCom



Для выполнения вырезов в распределительных шкафах предлагаются инструменты для пробивки отверстий производства Weidmüller.

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы M
- Специальные кабельные вводы

Основные данные для заказа

Тип	KOK 52 X 91	Исполнение
Номер для заказа	2028410000	Пробойник для листового материала
GTIN (EAN)	4050118394177	
Кол.	1 шт.	