

IE-FC-SP-PWU/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | FrontCom, Betétlemez, árnyékolt, 1x táp, US, 2x adat |
| Rendelési szám | 1450620000 |
| Típus | IE-FC-SP-PWU/2ST |
| GTIN (EAN) | 4050118255270 |
| Qty. | 1 Stück |

IE-FC-SP-PWU/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Magasság | 23 mm | Magasság (coll) | 0,906 inch |
| Szélesség | 51,5 mm | Szélesség (coll) | 2,028 inch |
| Hossz | 90,5 mm | Hossz, inch | 3,563 inch |
| Nettó tömeg | 22,1 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|-------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 |
|-------------------|-------------|

Betétek

| | | | |
|-------------|---|-----------------|---|
| Betét, adat | 2 | Insert Power US | 1 |
|-------------|---|-----------------|---|

Általános adatok

| | | | |
|-------|------------------|-------------|-----------------------|
| Anyag | Polikarbonát, PC | Terméktípus | Betétlemez, árnyékolt |
|-------|------------------|-------------|-----------------------|

Általános szabványok

| | | | |
|---------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Tanúsítvány sz. (DNV) | TAA000022B | Tanúsítvány száma (CSA) | 2000039-80039714 |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E223801 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000456 | ETIM 7.0 | EC000456 |
| ETIM 8.0 | EC000456 | ETIM 9.0 | EC000456 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-28-06 | ECLASS 9,1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-28-06 | ECLASS 11.0 | 27-18-28-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-92 |

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|------------|--|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E223801 |

Műszaki adatok**Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[GL_FrontCom](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-FC-SP-PWU/2ST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

IE-FC-SP-PWU/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Teljesítményajlalatok



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | IE-FCI-PWS-US | Verzió |
| Rendelési szám | 1450800000 | FrontCom, Insert Power US, Type B, Aljzatos csatlakozó, US |
| GTIN (EAN) | 4050118255638 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1736181044 | ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | |
| Qty. | 200 Stück | |

IE-FC-SP-PWU/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok FrontCom Vario-hoz



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------|
| Típus | IE-FC-PWPC | Verzió |
| Rendelési szám | 1450820000 | FrontCom, Érintésvédelem |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | |
| Qty. | 1 Stück | |

RJ45



RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | IE-BI-RJ45-FJ-B | Verzió |
| Rendelési szám | 1963840000 | RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568B |
| GTIN (EAN) | 4032248651894 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | IE-BI-RJ45-C | Verzió |
| Rendelési szám | 1962840000 | RJ45 insert socket, Válaszfalbetét összekötő |
| GTIN (EAN) | 4032248645046 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | IE-BI-RJ45-FJ-P | Verzió |
| Rendelési szám | 1963830000 | RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | IE-BI-RJ45-FJ-A | Verzió |
| Rendelési szám | 1962850000 | RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568A |
| GTIN (EAN) | 4032248645053 | |
| Qty. | 10 Stück | |

IE-FC-SP-PWU/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

USB

USB betétek a FrontCom[®]-hoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Típus | IE-BI-USB-A | Verzió |
| Rendelési szám | 1019570000 | USB-betét, Aljzatbetét, A típusú |
| GTIN (EAN) | 4032248731602 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | IE-BI-USB-3.0-A | Verzió |
| Rendelési szám | 1487920000 | USB-betét, Aljzatbetét, A típusú |
| GTIN (EAN) | 4050118298208 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | IE-BI-USB-AB | Verzió |
| Rendelési szám | 1131380000 | USB-betét, Aljzatbetét, AB típus |
| GTIN (EAN) | 4032248911844 | |
| Qty. | 10 Stück | |

Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus | SDS 0.4X2.5X75 | Verzió |
| Rendelési szám | 6009030000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | |
| Qty. | 1 Stück | |