

IE-FC-IP-PWB/2ST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	FrontCom, Płytki wkładki, nieekranowane, 1x zasilanie, 2x Dane
Nr zam.	1450630000
Typ	IE-FC-IP-PWB/2ST
GTIN (EAN)	4050118255515
Ilość	1 Szt.

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Wysokość	23 mm	Wysokość (cale)	0,906 inch
Szerokość	51,5 mm	Szerokość (cale)	2,028 inch
Długość	90,5 mm	Długość (cale)	3,563 inch
Masa netto	18 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70
----------------------------	-------------

Wkładki

Wkład złącza zasilania duży	1	Wkładka, danych	2
-----------------------------	---	-----------------	---

Dane ogólne

Materiał	Poliwęglan (PC)	Rodzaj produktu	Płytki wkładki, nieekranowane
----------	-----------------	-----------------	-------------------------------

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (CSA)	2000039-80039714	Nr certyfikatu (DNV)	TAA000022B
Nr certyfikatu (cURus)	E223801		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)	E223801

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[GL_FrontCom](#)

Dane projektowe

[CAD data – STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Designation key / Type key](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

Broszury

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Gniazda zasilające



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-FCI-PWB-FR	Wykonanie
Nr zam.	1450750000	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ E, Złącze żeńskie, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-FCI-PWS-EU	Wykonanie
Nr zam.	1450740000	FrontCom, Wkład złącza zasilania mały, Złącze żeńskie, EU
GTIN (EAN)	4050118255379	
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-FCI-PWB-CH	Wykonanie
Nr zam.	1450780000	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ J, Złącze żeńskie, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-FCI-PWB-DE	Wykonanie
Nr zam.	1450730000	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ F, Złącze żeńskie, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-FCI-PWB-GB	Wykonanie
Nr zam.	1450770000	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ G, Złącze żeńskie, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-FCI-PWB-AU-10A	Wykonanie
Nr zam.	1546590000	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ I, Złącze żeńskie, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-FCI-PWB-CN	Wykonanie
Nr zam.	1450790000	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ I, Złącze żeńskie, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-FCI-PWB-DE-OR	Wykonanie
Nr zam.	1554000000	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ F, Złącze żeńskie, DE, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4050118360806	
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-FCI-PWB-AU	Wykonanie
Nr zam.	1450830000	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ I, Złącze żeńskie, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
Ilość	1 Szt.	

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	IE-FCI-PWB-MC	Wykonanie
Nr zam.	1529570000	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Złącze żeńskie, Wielostykowe,
GTIN (EAN)	4050118334517	EU, US, CN, GB, IND
Ilość	1 Szt.	

USB



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-USB-A	Wykonanie
Nr zam.	1019570000	Wkład USB, wkładka kołnierkowa, Typ A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Ilość	10 Szt.	
Typ	IE-BI-USB-AB	Wykonanie
Nr zam.	1131380000	Wkład USB, wkładka kołnierkowa, Typ AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
Ilość	10 Szt.	
Typ	IE-BI-USB-3.0-A	Wykonanie
Nr zam.	1487920000	Wkład USB, wkładka kołnierkowa, Typ A
GTIN (EAN)	4050118298208	
Ilość	1 Szt.	

RJ45



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Wykonanie
Nr zam.	1962850000	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy,
GTIN (EAN)	4032248645053	TIA-568A
Ilość	10 Szt.	

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Wykonanie
Nr zam.	1963840000	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy,
GTIN (EAN)	4032248651894	TIA-568B
Ilość	10 Szt.	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Wykonanie
Nr zam.	1963830000	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy,
GTIN (EAN)	4032248646159	PROFINET
Ilość	10 Szt.	
Typ	IE-BI-RJ45-C	Wykonanie
Nr zam.	1962840000	Wkładka z gniazdem RJ45, wkładka kołnierkowa złącze rozłączne
GTIN (EAN)	4032248645046	
Ilość	10 Szt.	

RCBO



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-FCI-PWB-RCBO	Wykonanie
Nr zam.	1534250000	FrontCom, Rozłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem
GTIN (EAN)	4050118337938	przepięciowym (RCBO), Wkład złącza zasilania duży, RCBO
Ilość	1 Szt.	

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

- Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask
- Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową
- Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Wykonanie
Nr zam.	1736181044	ESG, Oznaczniki urządzeń x 20 mm, PA 66, Barwny: biały, wtykowy
GTIN (EAN)	4008190985950	
Ilość	200 Szt.	

Akcesoria do FrontCom Vario



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-FC-PWPC	Wykonanie
Nr zam.	1450820000	FrontCom, Zabezpieczone przed dotknięciem
GTIN (EAN)	4050118255584	
Ilość	1 Szt.	

IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Wkręta z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z końcówką okrągłą, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SDS 0.4X2.5X75	Wykonanie
Nr zam.	9009030000	Wkrętak, Wkrętak
GTIN (EAN)	4032248266944	
Ilość	1 Szt.	