

IE-FC-IP-2ST/2D9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, Plaque d'insert, non blindé, 2x Données, 2x Signal
Référence	1450670000
Type	IE-FC-IP-2ST/2D9
GTIN (EAN)	4050118255294
Qté.	1 pièce(s)

IE-FC-IP-2ST/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	23 mm	Hauteur (pouces)	0,906 inch
Largeur	51,5 mm	Largeur (pouces)	2,028 inch
Longueur	90,5 mm	Longueur (pouces)	3,563 inch
Poids net	16,95 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70
-------------------------------	-------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Caractéristiques générales

Matériau	Polycarbonate PC	Type de produit	Plaque d'insert, non blindé
----------	------------------	-----------------	-----------------------------

Inserts

Insert pour signaux D-Sub 9 pôles / VGA / HDMI	2	Insert, données	2
--	---	-----------------	---

Normes générales

Certificat N° (CSA)	2000039-80039714	Certificat N° (cURus)	E223801
Numéro de certificat (DNV)	TAA000022B		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E223801

Fiche de données**IE-FC-IP-2ST/2D9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	GL_FrontCom
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Fiche de données


IE-FC-IP-2ST/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



IE-FC-IP-2ST/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Signal - D-SUB



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Type	IE-FCI-D9-FM	Version
Référence	1450850000	FrontCom, Insert pour signaux D-Sub, 9 pôles, Prise mâle, Femelle
GTIN (EAN)	4050118255713	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	IE-FCI-D9-FF	Version
Référence	1450840000	FrontCom, Insert pour signaux D-Sub, 9 pôles, Femelle / femelle
GTIN (EAN)	4050118255737	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	IE-FCI-D9-FS	Version
Référence	1450870000	FrontCom, Insert pour signaux D-Sub, 9 pôles, Femelle /
GTIN (EAN)	4050118255393	raccordement soudé
Qté.	1 pièce(s)	

Fiche de données

IE-FC-IP-2ST/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliquer sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Version	
Référence	1736181044	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 20 mm, PA	
GTIN (EAN)	4008190985950	66, Couleur: blanc, Enfichable	
Qté.	200 pièce(s)		

Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type	SDS 0.4X2.5X75	Version	
Référence	9009030000	Tournevis, Tournevis	
GTIN (EAN)	4032248266944		
Qté.	1 pièce(s)		

IE-FC-IP-2ST/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires pour FrontCom Vario



Informations générales de commande

Type	IE-FC-PWPC	Version
Référence	1450820000	FrontCom, Protection au toucher
GTIN (EAN)	4050118255584	
Qté.	1 pièce(s)	

USB

Supports USB pour FrontCom[®]



Informations générales de commande

Type	IE-BI-USB-3.0-A	Version
Référence	1487920000	Insert USB, Embase, type A
GTIN (EAN)	4050118298208	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	IE-BI-USB-A	Version
Référence	1019570000	Insert USB, Embase, type A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	IE-BI-USB-AB	Version
Référence	1131380000	Insert USB, Insert d'embase, type AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
Qté.	10 pièce(s)	

IE-FC-IP-2ST/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

RJ45



Inserts RJ45 pour connecteurs à prise de raccordement mâle ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC et boîtiers de jonction IE-OM... ; IE-OP... ; IE-CC...

Informations générales de commande

Type	IE-BI-RJ45-FJ-B	Version
Référence	1963840000	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	IE-BI-RJ45-FJ-P	Version
Référence	1963830000	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	IE-BI-RJ45-C	Version
Référence	1962840000	Connecteur femelle RJ45, Insert d'embase prolongateur
GTIN (EAN)	4032248645046	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	IE-BI-RJ45-FJ-A	Version
Référence	1962850000	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Qté.	10 pièce(s)	