IE-FCI-PWB-GB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	FrontCom, Vložka Power velká, Typ G, Samice, GB
Objednací číslo	1450770000
Typ	IE-FCI-PWB-GB
GTIN (EAN)	4050118255577
Množství	1 ks

Weidmüller

IE-FCI-PWB-GB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	37 g

Teploty

Skladovací teplota	-10 °C...70 °C	Provozní teplota	-5 °C...40 °C

Obecné údaje

Plocha konektoru	Typ G	Požární zatížení	770 kJ
Stupeň krytí	IP20	Typ vložky	Vložka Power velká

Technické údaje

Hlavní materiál krytu	Polykarbonát PC	Jmenovité napětí (AC)	250 V
Jmenovitý proud	13 A		

Upnutelné vodiče

Délka odizolování	9 mm	
Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní bez dutinky	max.	4 mm²
	min.	1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní bez dutinky	1.5 ... 4 mm²	
Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou	max.	2,5 mm²
	min.	1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou	1.5 ... 2.5 mm²	
Průřez připojení vodiče, flexibilní bez dutinky	1.5 ... 4 mm²	
Průřez připojení vodiče, flexibilní bez dutinky	min.	1,5 mm²
	max.	4 mm²
Průřez připojení vodiče, flexibilní s kon-covkou	max.	2,5 mm²
	min.	1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, flexibilní s kon-covkou	1.5 ... 2.5 mm²	
Průřez připojení vodiče, pevný	min.	1,5 mm²
	max.	4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevný	1.5 ... 4 mm²	
Typ připojení	Šroubové připojení	

Obecné standardy

Č. osvědčení (DNV)	TAA000022B

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

IE-FCI-PWB-GB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	GL_FrontCom
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Socket Insert Overview EN Socket Insert Overview DE Designation key / Type key
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-FCI-PWB-GB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres



IE-FCI-PWB-GB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Adaptér na lištu pro konektorové vložky



Díky společnosti Weidmüller můžete získat vše, co potřebujete, od jediného dodavatele - včetně příslušenství pro průmyslový Ethernet.
Výhody pro vás:
- nástroje
- zkušební přístroje
- kabelové průchodky
- rozvaděčové připojení
- značky
- kryty proti prachu
- zdroje napájení
- přepěťová ochrana

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-DINRAIL-AD-PWB
Objednací číslo	2534680000
GTIN (EAN)	4050118546354
Množství	1 ks