

## IE-FCI-PWB-GB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségű osztály követelményeinek.

## Általános rendelési adatok

Verzió	FrontCom, Insert Power large, Type G, Aljzatos csatlakozó, GB
Rendelési szám	<a href="#">1450770000</a>
Típus	IE-FCI-PWB-GB
GTIN (EAN)	4050118255577
Qty.	1 Stück

## IE-FCI-PWB-GB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 37 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -10 °C...70 °C Üzemi hőmérséklet -5 °C...40 °C

## Általános adatok

Betét típusa	Insert Power large	Connector face	Type G
Fire load	770 kJ	Védelmi osztály	IP20

## Műszaki adatok

Ház fő anyaga	Polikarbonát, PC	Névleges feszültség (AC)	250 V
Névleges áram	13 A		

## Rögzíthető vezetékek

Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás

Csupaszolási hossz 9 mm

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	max.	4 mm <sup>2</sup>
	min.	1,5 mm <sup>2</sup>

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev 1,5 ... 4 mm<sup>2</sup>

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel 1,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	min.	1,5 mm <sup>2</sup>
	max.	2,5 mm <sup>2</sup>

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül 1,5 ... 4 mm<sup>2</sup>

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül	min.	1,5 mm <sup>2</sup>
	max.	4 mm <sup>2</sup>

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel 1,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	min.	1,5 mm <sup>2</sup>
	max.	2,5 mm <sup>2</sup>

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül 1,5 ... 4 mm<sup>2</sup>

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül	min.	1,5 mm <sup>2</sup>
	max.	4 mm <sup>2</sup>

## Általános szabványok

Tanúsítvány sz. (DNV) TAA000022B

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Műszaki adatok

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések



Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">GL FrontCom</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Socket Insert Overview EN</a> <a href="#">Socket Insert Overview DE</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-FCI-PWB-GB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Méretrajz****Méretrajz**

## IE-FCI-PWB-GB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## Sínadapter aljzatbetétekhez



A Weidmüllernél egyetlen forrásból mindent megkap, amire szüksége van - beleértve az ipari Ethernet tartozékait is.

Előnyei:

- szerszámok
- vizsgálókészülékek
- kábelhüvelyek
- szekrénycsatlakozások
- jelölők
- porvédelem
- tápegységek
- túlfeszültség-védelem

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-DINRAIL-AD-PWB
Rendelési szám	<a href="#">6534680000</a>
GTIN (EAN)	4050118546354
Qty.	1 Stück