

**IE-FCI-PWB-GB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtålighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	FrontCom, Insats Power stor, Typ G, Hona, GB
Art.nr.	<a href="#">1450770000</a>
Typ	IE-FCI-PWB-GB
GTIN (EAN)	4050118255577
Förp.	1 Stück

## IE-FCI-PWB-GB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	37 g
-----------	------

## Temperaturer

Lagertemperatur	-10 °C...70 °C	Drifttemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	-----------------	---------------

## Allmänna data

Anslutningsyta	Typ G	Brandbelastning	770 kJ
Insats typ	Insats Power stor	Skyddsklass	IP20

## Anslutningsbara ledare

Anslutningstyp	Skruvanslutning	
Avisoleringslängd	9 mm	
Ledarens anslutningsarea extremt fintrådig med ändhylsa	max.	2,5 mm <sup>2</sup>
	min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Ledarens anslutningsarea extremt fintrådig med ändhylsa	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	
Ledarens anslutningsarea extremt fintrådig utan ändhylsa	max.	4 mm <sup>2</sup>
	min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Ledarens anslutningsarea extremt fintrådig utan ändhylsa	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>	
Ledarens anslutningsarea fintrådigt med ändhylsa	min.	1,5 mm <sup>2</sup>
	max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Ledarens anslutningsarea fintrådigt med ändhylsa	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	
Ledarens anslutningsarea fintrådigt utan ändhylsa	min.	1,5 mm <sup>2</sup>
	max.	4 mm <sup>2</sup>
Ledarens anslutningsarea fintrådigt utan ändhylsa	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>	
Ledarens anslutningsarea, solid	min.	1,5 mm <sup>2</sup>
	max.	4 mm <sup>2</sup>
Ledarens anslutningsarea, styv	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>	

## Tekniska data

Kapslingsmaterial	Polykarbonat PC	Märkspänning (AC)	250 V
Märkström	13 A		

## Allmänna standarder

Certifikat-nr (DNV)	TAA000022B
---------------------	------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## IE-FCI-PWB-GB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar



Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">GL FrontCom</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Socket Insert Overview EN</a> <a href="#">Socket Insert Overview DE</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">MB FREECONCONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-FCI-PWB-GB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar****Profilritning****Profilritning**

**IE-FCI-PWB-GB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****Skenadapter för uttag**

Även för tillbehör till Industrial Ethernet gäller: hos Weidmüller får du allt från en leverantör.

Fördelarna:

- Verktyg
- Testinstrument
- Kabelgenomföringar
- Kopplingsskåpanslutningar
- Märkning
- Dammskydd
- Nätaggregat
- Överspänningsskydd

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-DINRAIL-AD-PWB
Art.nr.	<a href="#">2534680000</a>
GTIN (EAN)	4050118546354
Förp.	1 Stück