

IE-FCI-PWB-CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Verzió	FrontCom, Insert Power large, Type J, Aljzatos csatlakozó, CH
Rendelési szám	1450780000
Típus	IE-FCI-PWB-CH
GTIN (EAN)	4050118255553
Qty.	1 Stück

IE-FCI-PWB-CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 25 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -10 °C...70 °C Üzemi hőmérséklet -5 °C...40 °C

Általános adatok

Betét típusa	Insert Power large	Connector face	Type J
Fire load	770 kJ	Védelmi osztály	IP20

Műszaki adatok

Ház fő anyaga	Polikarbonát, PC	Névleges feszültség (AC)	250 V
Névleges áram	10 A		

Rögzíthető vezetékek

Csatlakozás típusa	PUSH IN	
Csupaszolási hossz	10 mm	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	min.	1,5 mm ²
	max.	2,5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	1.5 ... 2.5 mm ²	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	1.5 ... 1.5 mm ²	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	min.	1,5 mm ²
	max.	1,5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül	max.	2,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül	1.5 ... 2.5 mm ²	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	1.5 ... 1.5 mm ²	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	max.	1,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül	1.5 ... 2.5 mm ²	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül	min.	1,5 mm ²
	max.	2,5 mm ²

Általános szabványok

Tanúsítvány sz. (DNV) TAA000022B

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

IE-FCI-PWB-CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of
Conformity[GL FrontCom](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Socket Insert Overview EN](#)[Socket Insert Overview DE](#)[Designation key / Type key](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok



[MB FREECONCONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-FCI-PWB-CH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz****Méretrajz**

IE-FCI-PWB-CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sínadapter aljzatbetétekhez



A Weidmüllernél egyetlen forrásból mindent megkap, amire szüksége van - beleértve az ipari Ethernet tartozékait is.

Előnyei:

- szerszámok
- vizsgálókészülékek
- kábelhüvelyek
- szekrénycsatlakozások
- jelölők
- porvédelem
- tápegységek
- túlfeszültség-védelem

Általános rendelési adatok

Típus	IE-DINRAIL-AD-PWB
Rendelési szám	6534680000
GTIN (EAN)	4050118546354
Qty.	1 Stück