

## IE-FCI-PWB-CN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	FrontCom, Vložka Power velká, Typ I, Samice, CN
Objednací číslo	<a href="#">1450790000</a>
Typ	IE-FCI-PWB-CN
GTIN (EAN)	4050118255386
Množství	1 ks

## IE-FCI-PWB-CN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 33 g

## Teploty

Skladovací teplota -10 °C...70 °C Provozní teplota -5 °C...40 °C

## Obecné údaje

Plocha konektoru	Typ I	Požární zatížení	630 kJ
Stupeň krytí	IP20	Typ vložky	Vložka Power velká

## Technické údaje

Hlavní materiál krytu	Polykarbonát PC	Jmenovité napětí (AC)	250 V
Jmenovitý proud	10 A		

## Upnutelné vodiče

Délka odizolování	9 mm
Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní bez dutinky	min. 1,5 mm <sup>2</sup> max. 4 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní bez dutinky	1,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou	min. 1,5 mm <sup>2</sup> max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, flexibilní bez dutinky	1,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, flexibilní bez dutinky	min. 1,5 mm <sup>2</sup> max. 4 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou	max. 2,5 mm <sup>2</sup> min. 1,5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, pevný	max. 4 mm <sup>2</sup> min. 1,5 mm <sup>2</sup>
Průřez připojení vodiče, pevný	1,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
Typ připojení	Šroubové připojení

## Obecné standardy

Č. osvědčení (DNV) TAA000022B

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [GL FrontCom](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)  
[Socket Insert Overview EN](#)  
[Socket Insert Overview DE](#)  
[Designation key / Type key](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury [MB FREECONCONTACT EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)

## IE-FCI-PWB-CN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres



### Rozměrový výkres



**IE-FCI-PWB-CN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Adaptér na lištu pro konektorové vložky**

Díky společnosti Weidmüller můžete získat vše, co potřebujete, od jediného dodavatele - včetně příslušenství pro průmyslový Ethernet.

Výhody pro vás:

- nástroje
- zkušební přístroje
- kabelové průchodky
- rozvaděčové připojení
- značky
- kryty proti prachu
- zdroje napájení
- přepěťová ochrana

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	IE-DINRAIL-AD-PWB
Objednávací číslo	<a href="#">6534680000</a>
GTIN (EAN)	4050118546354
Množství	1 ks