

IE-FCI-PWS-US**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagåtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	FrontCom, Insats Power US, Typ B, Hylsa, US
Art.nr.	1450800000
Typ	IE-FCI-PWS-US
GTIN (EAN)	4050118255638
Förp.	1 Stück

IE-FCI-PWS-US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	10,76 g
-----------	---------

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...85 °C
-----------------	----------------

Allmänna data

Anslutningsyta	Typ B	Insats typ	Insats Power US
Skyddsklass	IP20 (framsida)		

Anslutningsbara ledare

Anslutningstyp	Lödanslutning, FS 4.8 x 0.8	Ledarens anslutningsarea extremt fintrådig med ändhylsa	...
Ledarens anslutningsarea extremt fintrådig utan ändhylsa	...	Ledarens anslutningsarea fintrådig med ändhylsa	...
Ledarens anslutningsarea fintrådig utan ändhylsa	...	Ledarens anslutningsarea, styv	...

Tekniska data

Isolationshållfasthet	≥ 100 MΩ vid 500 V DC	Kapslingsmaterial	PA 66
Kontaktmotstånd	≤ 30 mΩ	Märkspänning (AC)	125 V
Märkström	15 A		

Allmänna standarder

Certifikat nr (cURus)	E340886	Certifikat nr. (UR)	E479233
Certifikat-nr (DNV)	TAA000022B		

Elektriska egenskaper

Isolationshållfasthet	≥ 100 MΩ vid 500 V DC	Kontaktmotstånd	≤ 30 mΩ
-----------------------	-----------------------	-----------------	---------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	För US-honkontakt är beröringsskydd obligatoriskt (tillbehör 1491920000 eller 1450820000)
--------------------	---

IE-FCI-PWS-US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E479233
Certifikat nr (cULus)	E340886

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	GL_FrontCom
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-FCI-PWS-US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Profilritning



IE-FCI-PWS-US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

skärmad



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FC-SP-PWU/2ST	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450620000	FrontCom, Insatsplatta, skärmad, 1x effekt, US, 2 x data
GTIN (EAN)	4050118255270	
Förp.	1 Stuck	

oskärmad



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FC-IP-PWU/1ST/CB	Artikelbeteckning
Art.nr.	1543710000	FrontCom, Insatsplatta, oskärmad, 1x effekt, US, 1 x data, 1 x säkring
GTIN (EAN)	4050118348927	
Förp.	1 Stuck	
Typ	IE-FC-IP-PWU/2ST	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450700000	FrontCom, Insatsplatta, oskärmad, 1x effekt, US, 2 x data
GTIN (EAN)	4050118255607	
Förp.	1 Stuck	