

IE-FCI-PWB-AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Verzió | FrontCom, Insert Power large, Type I, Aljzatos csatlakozó, AU, 15 A |
| Rendelési szám | 1450830000 |
| Típus | IE-FCI-PWB-AU |
| GTIN (EAN) | 4050118255591 |
| Qty. | 1 Stück |

IE-FCI-PWB-AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 44 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -10 °C...70 °C Üzemi hőmérséklet -5 °C...40 °C

Általános adatok

| | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|--------|
| Betét típusa | Insert Power large | Connector face | Type I |
| Fire load | 910 kJ | Védelmi osztály | IP20 |

Műszaki adatok

| | | | |
|---------------|------------------|--------------------------|-------|
| Ház fő anyaga | Polikarbonát, PC | Névleges feszültség (AC) | 240 V |
| Névleges áram | 15 A | | |

Rögzíthető vezetékek

Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás

Csupaszolási hossz 9 mm

| | | |
|-------------------------------------------|------|---------------------|
| Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev | min. | 1,5 mm ² |
| | max. | 4 mm ² |

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev 1,5 ... 4 mm²

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel | max. | 2,5 mm ² |
| | min. | 1,5 mm ² |

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel 1,5 ... 2,5 mm²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül 1,5 ... 4 mm²

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül | min. | 1,5 mm ² |
| | max. | 4 mm ² |

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel 1,5 ... 2,5 mm²

| | | |
|--------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel | min. | 1,5 mm ² |
| | max. | 2,5 mm ² |

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül 1,5 ... 4 mm²

| | | |
|------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül | min. | 1,5 mm ² |
| | max. | 4 mm ² |

Általános szabványok

Tanúsítvány sz. (DNV) TAA000022B

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001121 | ETIM 7.0 | EC001121 |
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 9,1 | 27-18-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-92 |

IE-FCI-PWB-AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of
Conformity[GL FrontCom](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Socket Insert Overview EN](#)[Socket Insert Overview DE](#)[Designation key / Type key](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok



[MB FREECONCONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-FCI-PWB-AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz****Méretrajz**

IE-FCI-PWB-AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sínadapter aljzatbetétekhez



A Weidmüllernél egyetlen forrásból mindent megkap, amire szüksége van - beleértve az ipari Ethernet tartozékait is.

Előnyei:

- szerszámok
- vizsgálókészülékek
- kábelhüvelyek
- szekrénycsatlakozások
- jelölők
- porvédelem
- tápegységek
- túlfeszültség-védelem

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Típus | IE-DINRAIL-AD-PWB |
| Rendelési szám | 6534680000 |
| GTIN (EAN) | 4050118546354 |
| Qty. | 1 Stück |