

IE-FCI-D9-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Verzió	FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú, Aljzat / aljzat
Rendelési szám	1450840000
Típus	IE-FCI-D9-FF
GTIN (EAN)	4050118255737
Qty.	1 Stück

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	17,6 mm	Magasság (coll)	0,693 inch
Szélesség	12,5 mm	Szélesség (coll)	0,492 inch
Hossz	30,8 mm	Hossz, inch	1,213 inch
Nettó tömeg	11 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-55 °C...105
-------------------	--------------

Műszaki adatok

Anyag szigetelés	PBT üvegszál-erősítésű, UL 94 V-0	Ház felülete	ónozott
Ház fő anyaga	SPCC	Pólusszám	9
Szigetelés erőssége	1000 MΩ at 500 V DC	Áramtovábbító kapacitás	3 A
Átmeneti ellenállás	≤ 20 mΩ	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	1 kV _{eff} / 1 perc.
Érintkező felület	Aranyozott		

Általános adatok

Betét típusa	Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú	Védelmi osztály	IP20
--------------	---------------------------	-----------------	------

Villamos tulajdonságok

Szigetelés erőssége	1000 MΩ at 500 V DC	Átmeneti ellenállás	≤ 20 mΩ
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	1 kV _{eff} / 1 perc.		

Általános szabványok

Tanúsítvány sz. (DNV)	TAA000022B	Tanúsítvány száma (UR)	E497345
-----------------------	------------	------------------------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E497345

Műszaki adatok**Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[GL_FrontCom](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-FCI-D9-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Méretrajz

