


IE-FCI-D25-FM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtålighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | FrontCom, Signalinsats D-sub, 25-polig, Hona/hane |
| Art.nr. | 1450890000 |
| Typ | IE-FCI-D25-FM |
| GTIN (EAN) | 4050118255652 |
| Förp. | 1 Stück |

IE-FCI-D25-FM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Höjd | 17,9 mm | Bygghöjd (tum) | 0,705 inch |
| Bredd | 12,5 mm | Byggbredd (tum) | 0,492 inch |
| Längd | 53,1 mm | Bygglängd (tum) | 2,091 inch |
| Nettovikt | 17,389 g | | |

Temperaturer

| | |
|-----------------|--------------|
| Drifttemperatur | -55 °C...105 |
|-----------------|--------------|

Tekniska data:

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Antal poler | 25 | Isolationshållfasthet | 1000 MΩ at 500 V DC |
| Kapslingsmaterial | SPCC | Kapslingsyta | förtennad |
| Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ | Kontakttyta | förgylld |
| Ledningsförmåga | 3 A | Material isolerdel | PBT glasfiberförstärkt UL 94 V-0 |
| Spänningstålighet kontakt/kontakt | 1 kV _{eff} / 1 min. | | |

Allmänna data

| | | | |
|------------|------------------------------|-------------|------|
| Insats typ | Signalinsats D-sub, 25-polig | Skyddsklass | IP20 |
|------------|------------------------------|-------------|------|

Allmänna standarder

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------|------------|
| Certifikat nr. (UR) | E497345 | Certifikat-nr (DNV) | TAA000022B |
|---------------------|---------|---------------------|------------|

Elektriska egenskaper

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|
| Isolationshållfasthet | 1000 MΩ at 500 V DC | Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ |
| Spänningstålighet kontakt/kontakt | 1 kV _{eff} / 1 min. | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001121 | ETIM 7.0 | EC001121 |
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 9.1 | 27-18-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-92 |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6 |

IE-FCI-D25-FM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|--------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr. (UR) | E497345 |

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse

[GL_FrontCom](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Användardokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer

[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-FCI-D25-FM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Profilritning

