

VG M25 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Mosazné kabelové průchodky vhodné pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu Ex e (zvýšená bezpečnost). Jsou testovány v souladu se současnými normami a standardy IEC/EN 60079-0 a také splňují certifikaci ATEX.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG Ex MS (Ex mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, Mosaz poniklovaná
Objednací číslo	1460070000
Typ	VG M25 EXE MS
GTIN (EAN)	4050118266214
Množství	20 ks

VG M25 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	45,5 mm	Výška (v palcích)	1,791 inch
Délka	45,5 mm	Délka (v palcích)	1,791 inch
Čistá hmotnost	64,4 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...100 °C
------------------	-----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	28 mm	AF velikost 2	28 mm
Délka závitu	16 mm	Halogen	Ano
Kabelové vývody	metrické	Materiál	Mosaz poniklovaná
Pokyny k instalaci		Poznámka: třída ochrany	Prosíme povšimněte si informací v návodu k instalaci.
	Viz návod k instalaci		
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Standardy	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31	Stoupání závitu	1,5 mm
Stupeň krytí	IP66, IP68 - 6 barů (30 min.)	Stupeň krytí s GWDR	IP66, IP68
Těsnicí O-kroužek	NBR	Těsnění	CR
Upínací vložka	Neoprén	Vnější průměr kabelu, max.	18 mm
Vnější průměr kabelu, min.	10 mm	Vnější závit	M 25

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	IMQ 11 ATEX 038 X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (GOST)	POCC TR.05.B04161		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-34
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-04	ECLASS 13.0	27-14-08-04

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Pro tloušťky stěny skříně menší nebo rovné 3 mm (např. kryty Klippon STB) musí být použito další ploché těsnění - NP GWDR. Další plochá těsnění jsou součástí balení.
----------------------	--

Osvědčení

Certifikace	EAC; ATEX
ROHS	Shoda

Datum vytvoření 28. dubna 2024 20:27:56 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

VG M25 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

VG M25 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU M25 MS	Verze
Objednací číslo	6737010000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 25, 3.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190956486	Mosaz poniklovaná
Množství	100 ks	