

VG M25 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningar av mässing som är lämpliga för användning i explosionsfarliga områden Ex e (förhöjd säkerhet). De har även testats enligt de senaste normerna och standarderna IEC/EN 60079-0, och har även uppnått det nödvändiga ATEX-certifikatet.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | VG Ex MS (Ex kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, Mässing, förnicklad |
| Art.nr. | 1460070000 |
| Typ | VG M25 EXE MS |
| GTIN (EAN) | 4050118266214 |
| Förp. | 20 Stück |

VG M25 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Höjd | 45,5 mm | Bygghöjd (tum) | 1,791 inch |
| Längd | 45,5 mm | Bygglängd (tum) | 1,791 inch |
| Nettovikt | 64,4 g | | |

Temperaturer

| | |
|-----------------|-----------------|
| Drifttemperatur | -40 °C...100 °C |
|-----------------|-----------------|

Allmänna uppgifter

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| Anmärkning: Skyddsklass | Observera informationen i installationsanvisningarna. | Förskruvningar | Metrisk |
| Gänga (yttre) | M 25 | Gängningslängd | 16 mm |
| Gängstigning | 1,5 mm | Halogener | Ja |
| Installationsanvisningar | Se montageinstruktioner | Kabeldiameter utsidan max. | 18 mm |
| Kabeldiameter utsidan min. | 10 mm | Material | Mässing, förnicklad |
| Normer | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31 | Nyckelbredd 1 | 28 mm |
| Nyckelbredd 2 | 28 mm | O-Ring | NBR |
| Plintinsats | Neopren | Skyddsklass | IP66, IP68 – 6 bar (30 min) |
| Skyddsklass med GWDR | IP66, IP68 | Tätningssats | CR |
| Temperaturområde för användning max. | 100 °C | Temperaturområde för användning min. | -40 °C |

Certifikatnummer kabelförskruvning

| | | | |
|---|---|---|-------------------|
| Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX) | IMQ 11 ATEX 038 X | Certifikatnummer för kabelförskruvning (GOST) | POCC TR.05.B04161 |
| Märkning | Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68 | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

Viktig hänvisningstext

| | |
|--------------------|--|
| Produktinformation | För kapslingar med en väggjocklek under eller lika med 3 mm (t.ex. Klippon STB-kapslingar) måste en ytterligare planpackning användas – GWDR NP. Ytterligare planpackningar medföljer. |
|--------------------|--|

Godkännanden

| | |
|--------------|-------------|
| Godkännanden | EAC; ATEX |
| ROHS | Uppfyllelse |

Skapandedatum den 23 maj 2024 14:49:20 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

VG M25 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer

VG M25 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SKMU M25 MS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1737010000 | SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 25, 3.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190956486 | Mässing, förnicklad |
| Förp. | 100 Stück | |