

VG M32 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A bronz kábel tömszelencék alkalmasak a robbanásveszélyes Ex e (növelt biztonságú) zónákban történő használatra. Ezeket a legújabb IEC/EN 60079-0 szabványok szerint teszteltük, és megkapták a szükséges ATEX tanúsítványt.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | VG Ex MS (Ex sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, Sárgaréz, nikkelezett |
| Rendelési szám | 1460080000 |
| Típus | VG M32 EXE MS |
| GTIN (EAN) | 4050118266122 |
| Qty. | 20 Stück |

A létrehozás dátuma 2024. május 9. 8:08:48 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

VG M32 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|-----------------|------------|
| Magasság | 49 mm | Magasság (coll) | 1,929 inch |
| Hossz | 49 mm | Hossz, inch | 1,929 inch |
| Nettó tömeg | 117,15 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|-----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...100 °C |
|-------------------|-----------------|

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

| | | | |
|---|---|---|-------------------|
| Azonosítás | Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68 | Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX) | IMQ 11 ATEX 038 X |
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GOST) | POCC TR.05.B04161 | | |

Általános információk

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| AF 1. méret | 35 mm | AF 2. méret | 35 mm |
| Anyag | Sárgaréz, nikkelezett | Halogén | Igen |
| Kábel külső átmérője, max. | 24 mm | Kábel külső átmérője, min. | 14 mm |
| Külső menet | M 32 | Megjegyzés: védettségi osztály | Kérjük, tanulmányozza a felszerelési útmutatóban szereplő információkat. |
| Menet hossza | 16 mm | Menetemelkedés | 1,5 mm |
| O-gyűrű | NBR | Szabványok | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31 |
| Szorítóbetét | Neoprén | Telepítési irányelvek | Lásd összeállítási útmutató |
| Tömszelencék | metrikus | Tömítőbetét | CR |
| Védelmi osztály | IP66, IP68 - 6 bar (30 perc.) | Védelmi osztály, GWDR | IP66, IP68 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9,1 | 27-14-44-34 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

Fontos megjegyzés

| | |
|------------------|--|
| Termékinformáció | A 3 mm vagy annál kisebb kötődoboz falvastagságok (pl. Klippon STB házak) esetében kiegészítő lapos tömítést kell használni - GWDR NP. A kiegészítő lapos tömítések a csomagolásban találhatók. |
|------------------|--|

Tanúsítványok

| | |
|-----------|-----------|
| Approvals | EAC; ATEX |
| ROHS | Megfelel |

A létrehozás dátuma 2024. május 9. 8:08:48 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

VG M32 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

VG M32 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SKMU M32 MS | Verzió |
| Rendelési szám | 1737020000 | SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 32, 4 mm, Sárgaréz, |
| GTIN (EAN) | 4008190956493 | nikkelezett |
| Qty. | 100 Stück | |