

SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Verzió	Panel feed-through, Pólusszám: 4, Kódolás: S-coded, M12, 630 V
Rendelési szám	1460290000
Típus	SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD
GTIN (EAN)	4050118266412
Qty.	1 Stück

SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 20 g

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Ház fő anyaga	Műanyag	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 °C
Kódolás	S-coded	Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény
Névleges feszültség	630 V	Névleges áram	12 A
Névleges áram	12 A	Pólusszám	4
Szennyezés súlyossága	3	Szigetelés erőssége	$10^8 \Omega$
Tömszelencék	M 20	Vezeték-keresztmetszet, max.	1,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,14 mm ²	Védelmi osztály	IP67
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Érintkező anyaga	CuZn
Érintkező felület	Aranyozott		

Általános műszaki adatok

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Csatlakozási menet	M12
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Ház fő anyaga	Műanyag
Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 °C	Kódolás	S-coded
Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény	Névleges feszültség	630 V
Névleges áram	12 A	Pólusszám	4
Szennyezés súlyossága	3	Szigetelés erőssége	$10^8 \Omega$
Tömszelencék	M 20	Védelmi osztály	IP67
Érintkező anyaga	CuZn	Érintkező felület	Aranyozott

Besorolások

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9,1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E307231

SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Póluskiosztás**