

GZ 0.5A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A túláram elleni védelem érdekében 6,3x32 mm-es, 500 mA és 12,5 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

Általános rendelési adatok

Verzió	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.5 A, G-Si. 6,3 x 32
Rendelési szám	1460580000
Típus	GZ 0.5A/F
GTIN (EAN)	4050118266603
Qty.	10 Stück

GZ 0.5A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	6,3 mm	Mélység (coll)	0,248 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1,26 inch
Szélesség	6,3 mm	Szélesség (coll)	0,248 inch
Nettó tömeg	2,5 g		

Anyag adatok

Szín	Világosszürke
------	---------------

Rendszer specifikációk

Változat	Biztosíték-tartozék
----------	---------------------

Biztosítóbetétek

Feszültségesés	800 mV	Jellemzők	gyors működésű
Névleges megszakítási teljesítmény	50 kA	Olvadási integrál	0,19 A ² s
Olvadóbiztosíték-betét	G-Si. 6,3 x 32	Optikai működésjelzés	Nem
Szín	Világosszürke	Teljesítménykimenet (@ 1,5 In)	1,1 W
Változat	Biztosíték-tartozék	Áram	0,5 A

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Dugaszolt	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
--------------------	-----------	---------------------	--------------------

Névleges adatok

Névleges feszültség	500 V	Névleges áram	0,5 A
---------------------	-------	---------------	-------

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	