

GZ 0.5A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

För skydd mot överström erbjuder vi patronsäkringsinsats med måtten 6,3 x 32 mm i storlek från 500 mA till 12,5 A.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Finsäkring, snabb, 0.5 A, G-Si. 6,3 x 32
Art.nr.	1460580000
Typ	GZ 0.5A/F
GTIN (EAN)	4050118266603
Förp.	10 Stück

GZ 0.5A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	6,3 mm	Byggdjup (tum)	0,248 inch
Höjd	32 mm	Bygghöjd (tum)	1,26 inch
Bredd	6,3 mm	Byggbredd (tum)	0,248 inch
Nettovikt	2,5 g		

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Märkdata

Märkspänning	500 V	Märkström	0,5 A
--------------	-------	-----------	-------

Materialdata

Färgkod	ljusgrå
---------	---------

Säkringsinsatser

Egenskaper	snabb	Färgkod	ljusgrå
Märkbrytförmåga	50 kA	Optisk funktionsdisplay	Nej
Säkringsinsats	G-Si. 6,3 x 32	Smältintegral	0,19 A²s
Spänningsfall	800 mV	Ström	0,5 A
Uteffekt (@ 1,5 In)	1,1 W	Utförande	Säkringstillbehör

Systemparametrar

Utförande	Säkringstillbehör
-----------	-------------------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	instucken
---------------------	---------------	---------------	-----------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	