

**GZ 3.0A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 6,3x32 mm ve velikostech od 500 mA do 12,5 A.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Miniaturní pojistka, mžikový, 3 A, G-Si. 6,3 x 32
Objednací číslo	<a href="#">1460610000</a>
Typ	GZ 3.0A/F
GTIN (EAN)	4050118266702
Množství	10 ks

## GZ 3.0A/F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6,3 mm	Hloubka (v palcích)	0,248 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1,26 inch
Šířka	6,3 mm	Šířka (v palcích)	0,248 inch
Čistá hmotnost	2,4 g		

## Specifikace systému

Verze	Příslušenství pojistek
-------	------------------------

## Údaje materiálu

Barevný	Světle šedá
---------	-------------

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Zapojeno
-------------------	--------------	-------------	----------

## Data hodnocení

Jmenovité napětí	500 V	Jmenovitý proud	3 A
------------------	-------	-----------------	-----

## Pojistky

Barevný	Světle šedá	Doba tavení	9 A <sup>2</sup> s
Jmenovitý vypínací výkon	50 kA	Kazetová pojistka	G-Si. 6,3 x 32
Optický funkční displej	Ne	Proud	3 A
Verze	Příslušenství pojistek	Vlastnosti	mžikový
Voltage drop	240 mV	Výstup příkonu (při 1,5 In)	2,3 W

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	