

GZ 3.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

A túláram elleni védelem érdekében 6,3x32 mm-es, 500 mA és 12,5 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Miniatűr biztosító, gyors működésű, 3 A, G-Si. 6,3 x 32 |
| Rendelési szám | 1460610000 |
| Típus | GZ 3.0A/F |
| GTIN (EAN) | 4050118266702 |
| Qty. | 10 Stück |

GZ 3.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység | 6,3 mm | Mélység (coll) | 0,248 inch |
| Magasság | 32 mm | Magasság (coll) | 1,26 inch |
| Szélesség | 6,3 mm | Szélesség (coll) | 0,248 inch |
| Nettó tömeg | 2,4 g | | |

Anyag adatok

| | |
|------|---------------|
| Szín | Világosszürke |
|------|---------------|

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|---------------------|
| Változat | Biztosíték-tartozék |
|----------|---------------------|

Biztosítóbetétek

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| Feszültségesés | 240 mV | Jellemzők | gyors működésű |
| Névleges megszakítási teljesítmény | 50 kA | Olvadási integrál | 9 A ² s |
| Olvadóbiztosíték-betét | G-Si. 6,3 x 32 | Optikai működésjelzés | Nem |
| Szín | Világosszürke | Teljesítménykimenet (@ 1,5 In) | 2,3 W |
| Változat | Biztosíték-tartozék | Áram | 3 A |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| Felszerelés típusa | Dugaszolt | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|

Névleges adatok

| | | | |
|---------------------|-------|---------------|-----|
| Névleges feszültség | 500 V | Névleges áram | 3 A |
|---------------------|-------|---------------|-----|

Általános

| | |
|---------------------|--------------------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|---------------------|--------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000035 | ETIM 7.0 | EC000035 |
| ETIM 8.0 | EC002704 | ETIM 9.0 | EC002704 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 9.1 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 13.0 | 27-14-20-01 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|---|
| User Documentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |