

GZ 10.0A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 6,3x32 mm ve velikostech od 500 mA do 12,5 A.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Miniaturní pojistka, mžikový, 10 A, G-Si. 6,3 x 32
Objednací číslo	1460640000
Typ	GZ 10.0A/F
GTIN (EAN)	4050118266801
Množství	10 ks

Datum vytvoření 1. května 2024 21:31:58 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

GZ 10.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6,3 mm	Hloubka (v palcích)	0,248 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1,26 inch
Šířka	6,3 mm	Šířka (v palcích)	0,248 inch
Čistá hmotnost	2,476 g		

Specifikace systému

Verze	Příslušenství pojistek
-------	------------------------

Údaje materiálu

Barevný	Světle šedá
---------	-------------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Zapojeno
-------------------	--------------	-------------	----------

Data hodnocení

Jmenovité napětí	500 V	Jmenovitý proud	10 A
------------------	-------	-----------------	------

Pojistky

Barevný	Světle šedá	Doba tavení	240 A²s
Jmenovitý vypínací výkon	1,5 kA	Kazetová pojistka	G-Si. 6,3 x 32
Optický funkční displej	Ne	Proud	10 A
Verze	Příslušenství pojistek	Vlastnosti	mžikový
Voltage drop	150 mV	Výstup příkonu (při 1,5 In)	4 W

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	