GZ 12.5A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

A túláram elleni védelem érdekében 6,3x32 mm-es, 500 mA és 12,5 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

Általános rendelési adatok

Verzió	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 12.5 A, G-Si. 6,3 x 32
Rendelési szám	1460650000
Típus	GZ 12.5A/F
GTIN (EAN)	4050118266627
Qty.	10 Stück

GZ 12.5A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	6,3 mm	Mélység (coll)	0,248 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1,26 inch
Szélesség	6,3 mm	Szélesség (coll)	0,248 inch
Nettó tömeg	2,4 g		

Anyag adatok

Szín	Világosszürke

Rendszer specifikációk

Változat	Biztosíték-tartozék

Biztosítóbetétek

Feszültségesés	140 mV	Jellemzők	gyors működésű
Névleges megszakítási teljesítmény	1,5 kA	Olvadási integrál	500 A²s
Olvadóbiztosíték-betét	G-Si. 6,3 x 32	Optikai működésjelzés	Nem
Szín	Világosszürke	Teljesítménykimenet (@ 1,5 In)	5,5 W
Változat	Biztosíték-tartozék	Áram	12,5 A

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Dugaszolt	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés

Névleges adatok

Névleges feszültség	500 V	Névleges áram	12,5 A

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés

Besorolások

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9,1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Letöltések

User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 13:05:27 CEST