

## UR20-EM-1460150000-SP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## A kép illusztráció



## Általános rendelési adatok

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Verzió         | Pótalkatrész               |
| Rendelési szám | <a href="#">1463680000</a> |
| Típus          | UR20-EM-1460150000-SP      |
| GTIN (EAN)     | 4050118269666              |
| Qty.           | 1 Stück                    |

## UR20-EM-1460150000-SP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

|             |      |
|-------------|------|
| Nettó tömeg | 23 g |
|-------------|------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002584    | ETIM 7.0    | EC002584    |
| ETIM 8.0    | EC002584    | ETIM 9.0    | EC002584    |
| ECLASS 9.0  | 27-33-02-92 | ECLASS 9,1  | 27-24-26-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-33-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-33-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-33-02-92 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



## Letöltések

|             |  |
|-------------|--|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-------------|--|