

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Az elektronikus komponensek növekvő érzékenysége és az elektromágneses interferenciafrekvenciák növekedése fontossá tette a rendszer árnyékolási koncepciójában a tömszelencék szerepét. Az ilyen típusú EMC-tömszelencék árnyékolást nyújtanak az interferenciafrekvenciákkal szemben, 360°-os árnyékolást biztosító csatlakozással. Az ujjal reteszeltető tömítés kimagasló kábelvisszatartást és feszültségmentesítést biztosít, emellett a tömszelence megfelel az EN 62444 szabvány mechanikai követelményeinek. A szabadalmaztatott kialakításnak köszönhetően nagyon egyszerű és gyors az összeszerelés.

Általános rendelési adatok

Verzió	Tartozékok
Rendelési szám	1463720000
Típus	VGM25-MS68 EMC 11-20SET
GTIN (EAN)	4050118269871
Qty.	1 Stück

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	63,5 mm	Hossz, inch	2,5 inch
Nettó tömeg	94,44 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 130 °C
-------------------------	-------------------

Általános információk

AF mérete	30 mm	Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Külső menet	M 25	Menet hossza	34 mm
O-gyűrű	NBR	Szabványok	EN 45545-2:2013
Tömszelencék	M 25, EMV	Védelmi osztály	IP68 - 15 bar

Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9,1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

HDC szerelőszerszám



A Weidmüller professzionális szerszámai egy olyan intenzív fejlesztési folyamat eredményeként jöttek létre, amely speciálisan a szerszámok gyakorlatban való használatának követelményeire fókuszált.

Sok nagyon hasznos szerszámot kínálunk, például érintés nélküli szerszámokat, krimpelő(sajtoló) fogókat és száloptikai szerszámokat, amelyek segítenek Önnek biztonságosan és precízen dolgozni nagy igénybevételre tervezett csatlakozások optimalizált beszerelésében.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC FBS TOOL 13-50	Verzió
Rendelési szám	6000015137	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4050118292947	
Qty.	1 Stück	