

THM EL VIN 50 GE 30M


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Testreszabott azonosítás: EL**

A MultiMark jelölők végtelen lehetőségei gazdaságos alternatívává teszik őket a hagyományos címkésínekkel vagy különleges címkékkel szemben. Minden adott szélességhez pontosan konfigurálható a magasság a szoftverrel, hogy tökéletesen illeszkedjen az adott jelölőhöz. A címkék egyedi, meghatározott hosszra vágásához vágófejet használunk. Tökéletes a funkciók blokkokhoz vagy komplett sorkapocs-tömbökhöz való nagy címkék készítéséhez.

Általános rendelési adatok

Verzió	THM, Készülékjelölők, 50 x , sárga
Rendelési szám	1463820000
Típus	THM EL VIN 50 GE 30M
GTIN (EAN)	4050118270006
Qty.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2599430000 2599440000

THM EL VIN 50 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Magasság	50 mm	Magasság (coll)	1,969 inch
Hossz	30 000 mm	Hossz, inch	1 181,1 inch
Nettó tömeg	278 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

Általános adatok

Anyag	Vinil fólia	
Halogén	Igen	
Hossz	30 000 mm	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikett-tekercs
Jelölők száma kombinációként	1 Etikett-tekercs = Készülékjelölők	
Laponkénti jelölőszám	1	
Nyomtatás módja	Hőnyomtató	
Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó	
Szám tekercsenként	1	
Szín	sárga	
UL 94 éghetőségi osztály	HB	
UL 969 tanúsítvány	Nem	
Változat	Végtelenített, Öntapadós	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	

Készülékjelölők

Halogén	Igen
---------	------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9,1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

THM EL VIN 50 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



THM EL VIN 50 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Verzió
Rendelési szám	4005070000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 Stück	