

**SAIEW-M12S-5S-TL-HW-PG9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Bildliknande**

Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M12, Monteringsgänga: , Antal poler: 5, Tråd-/kabelldängd:
Art.nr.	<a href="#">1467760000</a>
Typ	SAIEW-M12S-5S-TL-HW-PG9
GTIN (EAN)	4050118273458
Förp.	15 Stück

## SAIEW-M12S-5S-TL-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	18,8 g
-----------	--------

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningstyp	Stift	Antal poler	5
Förskruvningar	PG 9	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Kodering	A-kodad	Kontaktyta	förgylld
Märkspänning	125 V	Märkström	4 A
Märkström	4 A (4- och 5-polig)/2 A (8-polig)/1,5 A (12-polig)	Skyddsklass	IP67, komplett monterad
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C		

## Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-101
-----------------	-----------------

## Allmänna data

Anslutningsgänga	M12	Anslutningstyp	Stift
Antal poler	5	Förskruvningar	PG 9
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Kodering	A-kodad
Kontaktyta	förgylld	Ledaryttardiameter	-
Märkspänning	125 V	Märkspänning	250 V (4-polig)/60 V (5-polig)/30 V (8- och 12-polig)
Märkström	4 A	Märkström	4 A (4- och 5-polig)/2 A (8-polig)/1,5 A (12-polig)
Skyddsklass	IP67, komplett monterad	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10
ECLASS 12.0	27-44-01-10	ECLASS 13.0	27-44-01-10

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Terphenyl, hydrogenated 61788-32-7 4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7
SCIP	1852c6ab-96c4-45bf-9300-a5a27aab9a83

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**SAIEW-M12S-5S-TL-HW-PG9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar****Polschema**