

SAIE-M12B-5S-TL-HW-PG9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M12, Monteringsgänga: , Antal poler: 5, Tråd-/kabelldängd:
Art.nr.	1467780000
Typ	SAIE-M12B-5S-TL-HW-PG9
GTIN (EAN)	4050118273649
Förp.	20 Stück

SAIE-M12B-5S-TL-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 18,8 g

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningstyp	Hylsa	Antal poler	5
Förskruvningar	PG 9	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Kodering	A-kodad	Kontaktyta	förgylld
Märkspänning	125 V	Märkström	4 A
Märkström	4 A (4- och 5-polig)/2 A (8-polig)/1,5 A (12-polig)	Skyddsklass	IP67, komplett monterad
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C		

Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-101

Allmänna data

Anslutningsgänga	M12	Anslutningstyp	Hylsa
Antal poler	5	Förskruvningar	PG 9
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Kodering	A-kodad
Kontaktyta	förgylld	Ledarytterdiameter	-
Märkspänning	125 V	Märkspänning	250 V (4-polig)/60 V (5-polig)/30 V (8- och 12-polig)
Märkström	4 A	Märkström	4 A (4- och 5-polig)/2 A (8-polig)/1,5 A (12-polig)
Skyddsklass	IP67, komplett monterad	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10
ECLASS 12.0	27-44-01-10	ECLASS 13.0	27-44-01-10

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIE-M12B-5S-TL-HW-PG9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Polschema**