

SAIE-M12B-4-T-0.2U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vaše periferní zařízení musí by měla být napájena větším výkonem. S naším novým zásuvným konektorem M12 je možné bez problémů připojit více než 250 V a 2 A. Kompaktní zásuvné konektory M12 s kódovým označením A, K, L, S a T jsou určeny pro přenos až 630 V AC nebo 60 V DC a 12 A.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vestavěné zástrčky, M12, Zásuvka, rovná, Montážní závit: M 16 x 1,5, Počet pólů: 4, Délka vlákna / kabelu: 0.2 m, Přední montáž
Objednací číslo	1467960000
Typ	SAIE-M12B-4-T-0.2U-M16
GTIN (EAN)	4050118273465
Množství	1 ks

Datum vytvoření 16. května 2024 1:30:35 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAIE-M12B-4-T-0.2U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 26 g

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	≥ 100	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Jmenovité napětí	63 V	Jmenovitý proud	12 A
Jmenovitý proud	12 A	Kódování	T-coded
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet pólů	4
Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C	Stupeň krytí	IP67, přišroubované

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-111

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 100	Délka kabelu	0,2 m
Délka vlákna / kabelu	0,2 m	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Jmenovité napětí	63 V	Jmenovitý proud	12 A
Jmenovitý proud	12 A	Kódování	T-coded
Montážní závit	M 16 x 1,5	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	4	Průřez vodiče (tisk/online)	AWG 16
Připojovací závit	M12	Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C
Stupeň krytí	IP67, přišroubované	Typ montáže	Přední montáž
Vnější prům. vodiče	-		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E307231

SAIE-M12B-4-T-0.2U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIE-M12B-4-T-0.2U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Schéma pólů**