

STRIPAX ULTIMATE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapaordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg |
| Art.nr. | 1468880000 |
| Typ | STRIPAX ULTIMATE |
| GTIN (EAN) | 4050118274158 |
| Förp. | 1 Stück |

STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Djup | 22 mm | Byggdjup (tum) | 0,866 inch |
| Höjd | 99 mm | Bygghöjd (tum) | 3,898 inch |
| Bredd | 190 mm | Byggbredd (tum) | 7,48 inch |
| Nettovikt | 174,63 g | | |

Tekniska data

| | |
|--------------------|---------------------|
| Artikelbeskrivning | Avisoleringsverktyg |
|--------------------|---------------------|

Avisoleringsverktyg

| | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|--|
| Avisoleringslängd, max. | 25 mm | Avisoleringsområde AWG, max. | 10 AWG |
| Avisoleringsområde AWG, min. | | Kabeltyp | Fintrådiga och massiva ledare med halogenfri isolering |
| | 24 AWG | | |
| Ledararea (klippförmåga) | 6 mm ² | Ledardiameter, max. | 6 mm ² |
| Ledardiameter, min. | 0,25 mm ² | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002109 | ETIM 7.0 | EC002109 |
| ETIM 8.0 | EC002109 | ETIM 9.0 | EC002109 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-37-06 | ECLASS 9.1 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-37-06 | ECLASS 11.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-37-06 | ECLASS 13.0 | 21-04-37-06 |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Nedladdningar

| | |
|------------------------------|---|
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Meddelande om produktändring | Technische Änderung für Abisolierwerkzeug Stripax Technical change to stripping tool Stripax |
| Användardokumentation | Manual Library and function block – BDAL Stripax all version |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
| Broschyrer | |

STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



Exempel på användning



Exempel på användning



TYPE THHN

ALOGEN FREE 2,5MM² H07Z-K

STRIPAX ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör/reservdelar



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläkt kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ | ERTE KLBC SPX UL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2571500000 | Tillbehör, Utbyte av klämback |
| GTIN (EAN) | 4050118582123 | |
| Förp. | 1 Stück | |
| Typ | ERME SPX UL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1471390000 | Tillbehör, Knivhållare |
| GTIN (EAN) | 4050118278248 | |
| Förp. | 1 Stück | |