

WSI 25/2 10X38 1KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



V některých aplikacích je praktické chránit připojení samostatnou pojistkou. Pojistkové svorky integrují pojistku do řadové svorky. Sortiment pojistek je široký, zahrnuje výklopné, šroubovací držáky a držáky plochých pojistek.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Svorka pojistky, Šroubové připojení, 25 mm², 1000 V, 32 A, Tmavě béžová
Objednací číslo	1469110000
Typ	WSI 25/2 10X38 1KV
GTIN (EAN)	4050118277685
Množství	6 ks

WSI 25/2 10X38 1KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	58 mm	Hloubka (v palcích)	2,283 inch
Výška	81 mm	Výška (v palcích)	3,189 inch
Šířka	36 mm	Šířka (v palcích)	1,417 inch
Čistá hmotnost	58,333 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

Specifikace systému

Počet potenciálů	1	Počet úrovní	1
Počet svěrných bodů na úroveň	2	Počet pólů na řadu	1
Úrovně propojené interně	Ne	PE připojení	Ne
Lišta	TS 35	N-funkce	Ne
PE funkce	Ne	Funkce PEN	Ne

Údaje materiálu

Materiál	PA 66/6	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

2 upnutelné vodiče (H05V/H07V) se stejným průřezem (jmenovité připojení)

Průřez připojení vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, min.	0,75 mm ²	Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max.	10 mm ²
--	----------------------	--	--------------------

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA)	8 AWG	Průřez vodiče min. (CSA)	18 AWG
Č. osvědčení (CSA)	238018-1868186		

Další technická data

Typ montáže	Příchytka
-------------	-----------

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	25 mm ²	Jmenovité napětí	1 000 V
Jmenovité napětí k sousední sorce	1 000 V	Jmenovité DC napětí	1 000 V
Jmenovitý proud	32 A	Proud při maximu vodičů	32 A
Standardy	IEC 60269-1	Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	0,32 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV	Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	3,23 W
Závažnost znečištění	3		

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení	Šroubové připojení
--------------------------------	--------------------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	11 mm
Počet připojení	4

Datum vytvoření 13. května 2024 21:54:57 CEST

Technické údaje

Směr připojení	na straně		
Typ připojení	Šroubové připojení		
Typ připojení 2	Šroubové připojení		
Upínatelný vodič	Specifikace připojení		Šroubové připojení
	Průřez připojení vodiče	Typ	pevný, H05(07) V-U
		min.	1,5 mm ²
		max.	25 mm ²
		jmen.	25 mm ²
	vodičová koncovka	Délka odizolování	min. 11 mm
			max. 11 mm
			jmen. 11 mm
		Utahovací moment	min. 2 Nm
			max. 2,5 Nm
		Doporučená dutinka na konci vodiče	
	Specifikace připojení		Šroubové připojení
	Průřez připojení vodiče	Typ	splétaný, H07V-R
		min.	1,5 mm ²
		max.	25 mm ²
		jmen.	25 mm ²
	vodičová koncovka	Délka odizolování	min. 11 mm
			max. 11 mm
			jmen. 11 mm
		Utahovací moment	min. 2 Nm
			max. 2,5 Nm
		Doporučená dutinka na konci vodiče	
	Specifikace připojení		Šroubové připojení
	Průřez připojení vodiče	Typ	flexibilní, H05(07) V-K
		min.	1,5 mm ²
		max.	25 mm ²
		jmen.	25 mm ²
	vodičová koncovka	Délka odizolování	min. 11 mm
			max. 11 mm
			jmen. 11 mm
		Utahovací moment	min. 2 Nm
			max. 2,5 Nm
		Doporučená dutinka na konci vodiče	

Všeobecně

Lišta	TS 35	Standardy	IEC 60269-1
-------	-------	-----------	-------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce
----------------------	---

WSI 25/2 10X38 1KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke staženíOsvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [CE Declaration of Conformity](#)
[UKCA declaration of conformity](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Technické údaje [Zuken E3.S](#)Uživatelská dokumentace [StorageConditionsTerminalBlocks](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

WSI 25/2 10X38 1KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



WSI 25/2 10X38 1KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



MultiFit je systém značek společnosti Weidmüller používaný pro svorky od jiných výrobců. Podobně jako Dekafix od společnosti Weidmüller, jsou značky řady MultiFit připravené k použití se standardním tiskem. Při prvním použití MultiFit doporučujeme provést test na používaných svorkách se vzorovými značkami.

- Jedna značka vhodná pro svorky od různých výrobců.
- Značky se standardním potiskem k okamžitému použití
- Prázdné značky pro tisk pomocí PrintJet CONNECT nebo plotteru
- Jednotlivě potištěné značky se dodávají na základě zákaznických údajů CAE nebo specifikací
- Jeden systém značení pro všechny aplikace

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MF 5/12 MC NE WS	Verze
Objednací číslo	6250090000	MultiFit, Označení svorek, 5 x 12 mm, Rozteč v mm (P): 5.00 Phoenix,
GTIN (EAN)	4050118040463	Bílá
Množství	250 ks	

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Objednací číslo	6805490000	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ks	
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Objednací číslo	6805520000	Příslušenství, Držák štítku značení
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ks	

WSI 25/2 10X38 1KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Z řada



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZST 1	Verze
Objednací číslo	6269070000	Příslušenství, Držák příslušenství
GTIN (EAN)	4050118094091	
Množství	25 ks	

10x38



Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 10x38 mm ve velikostech od 2 A do 20 A.

Všeobecné objednací údaje

Typ	FUSE 1KV DC 8A 10/38	
Objednací číslo	6224900000	
GTIN (EAN)	4050118008692	
Množství	10 ks	
Typ	FUSE 1KV DC 2A 10/38	Verze
Objednací číslo	6224870000	Bezpečnostní pojistka, Pomalá pojistka, 2 A, 10 x 38 mm
GTIN (EAN)	4050118008685	
Množství	10 ks	
Typ	FUSE 1KV DC 4A 10/38	Verze
Objednací číslo	6224880000	Bezpečnostní pojistka, Pomalá pojistka, 4 A, 10 x 38 mm
GTIN (EAN)	4050118008920	
Množství	10 ks	
Typ	FUSE 1KV DC 20A 10/38	Verze
Objednací číslo	6224950000	Bezpečnostní pojistka, Pomalá pojistka, 20 A, 10 x 38 mm
GTIN (EAN)	4050118008821	
Množství	10 ks	
Typ	FUSE 1KV DC 16A 10/38	Verze
Objednací číslo	6224930000	Bezpečnostní pojistka, Pomalá pojistka, 15 A, 10 x 38 mm
GTIN (EAN)	4050118008913	
Množství	10 ks	

Datum vytvoření 13. května 2024 21:54:57 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WSI 25/2 10X38 1KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	FUSE 1KV DC 6A 10/38	Verze
Objednávací číslo	6224890000	Bezpečnostní pojistka, Pomalá pojistka, 6 A, 10 x 38 mm
GTIN (EAN)	4050118008906	
Množství	10 ks	
Typ	FUSE 1KV DC 10A 10/38	Verze
Objednávací číslo	6224910000	Bezpečnostní pojistka, Pomalá pojistka, 10 A, 10 x 38 mm
GTIN (EAN)	4050118008746	
Množství	10 ks	
Typ	FUSE 1KV DC 12A 10/38	Verze
Objednávací číslo	6224920000	Bezpečnostní pojistka, Pomalá pojistka, 12 A, 10 x 38 mm
GTIN (EAN)	4050118008944	
Množství	10 ks	

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ESG 6/15 K MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	6880100000	ESG, Značky na přístroje x 15 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
GTIN (EAN)	4032248478781	
Množství	200 ks	

WSI 25/2 10X38 1KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada W



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnici a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WEW 35/2 SW	Verze
Objednací číslo	6061210000	Bočnice, Wemid, černá, Lišta: TS 35, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4032248136278	
Množství	50 ks	
Typ	WEW 35/2 GR	Verze
Objednací číslo	6859200000	Bočnice, Wemid, Šedá, Lišta: TS 35, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4032248411658	
Množství	100 ks	
Typ	WEW 35/2	Verze
Objednací číslo	6061200000	Bočnice, Wemid, Tmavě béžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190030230	
Množství	50 ks	
Typ	WEW 35/2 V0 GF SW	Verze
Objednací číslo	6479000000	Bočnice, Wemid, černá, Lišta: TS 35, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4050118286779	
Množství	50 ks	