

HDC HP550 KIT 1M 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A RockStar® HighPower rendszer, teljesen újonnan kifejlesztett és koordinált

három- és négytűs változatú komponenseivel egy új termékmegoldást képvisel a dugaszolható – megszakítások nélküli – energiaátvitelhez.

A RockStar® HighPower rendszernek moduláris kialakítása van, és az ügyfél számára termékmegoldások sokaságát kínálja mindenféle alkalmazási helyszínre és követelményhez.

A The RockStar® HighPower végfali csatlakozó ütésálló, víz- és porálló és a konstrukciója megfelel a DIN EN 61373 CAT 1b (forgóváz) szabvány követelményeinek.

A teljes struktúra adaptálásra került a vagon-vagon csatlakoztatás szűk területén - kicsi, kis-és nagy teljesítményű

Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-készletek, 1500 V, 550 A, Pólusszám: 1, Krimpelhető csatlakozás
Rendelési szám	1470130000
Típus	HDC HP550 KIT 1M 120
GTIN (EAN)	4050118276497
Qty.	1 Stück

HDC HP550 KIT 1M 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	85 mm	Mélység (coll)	3,346 inch
Magasság	140 mm	Magasság (coll)	5,512 inch
Szélesség	57 mm	Szélesség (coll)	2,244 inch
Nettó tömeg	665,09 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 120 °C
-------------------------	-------------------

Méret

Szélesség	57 mm
-----------	-------

Általános adatok

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház anyaga	Alumínium présöntvény	Sorozat	HighPower
Szín	fekete (RAL 9005-höz hasonló)	Tömítés anyaga	EPDM
Vezeték-keresztmetszet, max.	120 mm ²	Érintkező anyaga	Rézötvözet

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	a1b198df-2a58-40a5-bb31-ff1a2bb12993

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	1487750000_01_04_14_BPZ_HDC_HP_STGH_ICX_web.pdf 58232_HDC_HP550_KIT_1M_120_00_BLATT.pdf
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN

HDC HP550 KIT 1M 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

IP68 verzió az EN 45545 szerint



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz. A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek. A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Típus	VGM40-MS68 20-32 BG	Verzió
Rendelési szám	1193620000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Tömszelencék, Sárgaréz,
GTIN (EAN)	4032248976577	nikkelezett
Qty.	10 Stück	

Tartozékok



A HighPower végfali csatlakozókhoz a tartozékok speciálisan a vagon-vagon csatlakozási igényekre való tekintettel lettek kifejlesztve, ami jelentősen fokozza a dugaszolható csatlakozók hozzáadott értékét. Az egyszerűen beszerelhető kódolótüskék biztosítják a polaritás-felcseréléssel szembeni védelmet, a műanyag fedőkupakok a megfelelő porvédelmet, miközben a burkolatok abszolút víz- és pormentesen vannak kialakítva. A tartozékok intelligensen kiegészítik a teljes rendszert.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HP SUKA 1P 550A	Verzió
Rendelési szám	1479130000	HDC-házak
GTIN (EAN)	4050118373608	
Qty.	10 Stück	
Típus	HDC HP550 MTA 4P SET	Verzió
Rendelési szám	1488280000	HDC-házak, Pólusszám: 4
GTIN (EAN)	4050118298390	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC HP550 MTA 3P SET	Verzió
Rendelési szám	1488230000	HDC-házak, Pólusszám: 3
GTIN (EAN)	4050118298291	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC HP550 CP	Verzió
Rendelési szám	1475840000	HDC-házak
GTIN (EAN)	4050118282511	
Qty.	200 Stück	

HDC HP550 KIT 1M 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Házak



A védőház tengervíz-álló alumíniumból nyomásos öntéssel van gyártva.

Magas színvonalú víz és por elleni védelem, valamint különösen magas ütésállóság fémjelzik ezt a házsorozatot. Az átgondolt kétfokozatú felületbevonat évekre biztosítja a megbízhatóságot.

Az összes csavar, a sajtolt érintkezők és más külső tartozék alkatrész korrózióálló rozsdamentes acélból készül.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HP550 ABGH 1P	Verzió
Rendelési szám	1535420000	HDC-házak, 1500 V, 550 A, Pólusszám: 1
GTIN (EAN)	4050118339444	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC HP550 ABGH BG	Verzió
Rendelési szám	1475700000	HDC-házak, 1500 V, Csavaros csatlakozás
GTIN (EAN)	4050118282313	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC HP ABGH COVER	Verzió
Rendelési szám	1473470000	HDC-házak, Fedél
GTIN (EAN)	4050118279917	
Qty.	1 Stück	

IP68 verzió az EN 45545 szerint



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védelem osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Típus	VGM40-SS68 20-32 BG	Verzió
Rendelési szám	193590000	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Tömszelencék, nemesacél 1.4305
GTIN (EAN)	4032248976614	(303)
Qty.	10 Stück	