

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpkészletek

## Általános rendelési adatok

Verzió	Krimpelő szerszám készlet, Krimpelő szerszám: PZ 6 Roto L, Krimpelési tartomány, min.: 0.5, Sínkód: Weidmüller
Rendelési szám	<a href="#">1470940000</a>
Típus	SET PZ 6 ROTO L RC
GTIN (EAN)	4050118278132
Qty.	1 Stück
Csomagolás	Műanyag doboz

A létrehozás dátuma 2024. május 2. 0:43:21 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	261 mm	Mélység (coll)	10,276 inch
Magasság	57 mm	Magasság (coll)	2,244 inch
Szélesség	338 mm	Szélesség (coll)	13,307 inch
Nettó tömeg	1 810 g		

## Szortimentek

AEH száma	4 250 pcs.	Csomagolás	Műanyag doboz
Krimpelési tartomány, max.	6 mm <sup>2</sup>	Krimpelési tartomány, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Krimpelő szerszám	PZ 6 Roto L	Sínkód	Weidmüller

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000181	ETIM 7.0	EC000181
ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ECLASS 9.0	21-10-01-90	ECLASS 9,1	21-10-01-90
ECLASS 10.0	21-10-01-90	ECLASS 11.0	21-10-01-90
ECLASS 12.0	21-10-01-90	ECLASS 13.0	21-10-01-90

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ömllesztett csomagolás, műanyag tasakban



- műanyag-zacskóban, ömllesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,5/14 R	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6463100000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros	loose
GTIN (EAN)	4008190065089		
Qty.	500 Stück		

## ömllesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömllesztve, műanyag tasakban
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H2,5/15D BL	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6019160000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék	loose
GTIN (EAN)	4008190028732		
Qty.	500 Stück		

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,5/14 OR	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6690700000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, narancssárga	loose
GTIN (EAN)	4008190015770		
Qty.	500 Stück		

## Crimping tools



## Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

Típus	PZ 6 ROTO L	Verzió	
Rendelési szám	<a href="#">1444050000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.14mm², 6mm²,	
GTIN (EAN)	4050118248593	Trapéz alakú krímpelés	
Qty.	1 Stück		

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ömllesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömllesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/14 GE	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6463000000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, sárga	loose
GTIN (EAN)	4008190024697		
Qty.	500 Stück		

Névl. vezeték-keresztmetszet 6,0 mm<sup>2</sup>

- műanyag-zacskóban, ömllesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H6,0/20 SW	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6533500000</a>	Érvéghüvely, Standard, 14 mm, 12 mm, fekete	loose
GTIN (EAN)	4008190183905		
Qty.	100 Stück		

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Koffer



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

## Általános rendelési adatok

Típus	KOFFER PSC4-01	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6028860000</a>	Szerszámok, Tartódoboz
GTIN (EAN)	4032248304608	
Qty.	1 Stück	

## Betétek



- A ház törhetetlen polipropilénből készül
- Hordozható és áttekinthető tárolás minimális helyen
- Két masszív csúszó rögzítéssel
- A szortiment táskák és dobozok állítva tárolhatók és az elcsúszás veszélye nélkül egymásra helyezhetők
- betétekkel felosztható

## Általános rendelési adatok

Típus	EINSATZ A7-1 CL55	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6028450000</a>	Betétek készletekhez
GTIN (EAN)	4032248310012	
Qty.	1 Stück	

Típus	EINSATZ A8-1 CL55	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6028460000</a>	Betétek készletekhez
GTIN (EAN)	4032248310029	
Qty.	100 Stück	

## SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Ömlesztett csomagolás, műanyag tasakban



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H0,75/14 W	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6462900000</a>	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér	loose
GTIN (EAN)	4008190033248		
Qty.	500 Stück		

## Többtáskás



- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/18 GR SV	Verzió	Csomagolás
Rendelési szám	<a href="#">6026010000</a>	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke	Multipack
GTIN (EAN)	4008190117382		bag
Qty.	250 Stück		