

DSTV COST4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítő rendszer |
| Rendelési szám | 1471300000 |
| Típus | DSTV COST4 |
| GTIN (EAN) | 4008190017354 |
| Qty. | 100 Stück |

DSTV COST4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

| | | | |
|--------|------|-------------|--------|
| Átmérő | 4 mm | Nettó tömeg | 1,83 g |
|--------|------|-------------|--------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002311 | ETIM 7.0 | EC002311 |
| ETIM 8.0 | EC002311 | ETIM 9.0 | EC002311 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-03 | ECLASS 9,1 | 27-44-02-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-03 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-03 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-03 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |