


ERME SPX UL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapaanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Tillbehör, Knivhållare
Art.nr.	1471390000
Typ	ERME SPX UL
GTIN (EAN)	4050118278248
Förp.	1 Stück

ERME SPX UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	11,2 mm	Byggdjup (tum)	0,441 inch
Höjd	23 mm	Bygghöjd (tum)	0,906 inch
Bredd	52 mm	Byggbredd (tum)	2,047 inch
Nettovikt	9,95 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Knivhållare för Stripax UL
--------------------	----------------------------

Avisoleringsverktyg

Färgkod	orange	Ledardiameter, max.	6 mm ²
Ledardiameter, min.	0,25 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	