

CH20M AD SHL 5.00/04 AGY 3747

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Dokonalá platforma pro funkce a inovace:

Inovativní funkční elektronika vyžaduje inteligentní "balíčky" s cílem dokonale zapadnout do celého systému.

Pokračující vývoj a konzistentní rozšiřování portfolia pouzder elektroniky vyráběných společnostmi Weidmüller zaručuje bezpečnou platformu pro budoucí aplikace elektroniky, ať už z hlediska designu nebo předpokládaného použití. CAD data pro karty PCB jsou k dispozici pro všechny venkovní kryty. Svorky se šrouby a tažnými pružinami jsou k dispozici pro všechna připojení.

Konzistentní soulad mezi designem, systémem připojení a funkčností pokládá dokonale základy funkčnosti elektronických systémů navržených v souladu s požadavky trhu a aplikací.

Funkce, tvar a výrobní kvalita se spojily a vznikla logická jednotka, která přináší uživateli maximum spolehlivosti a provozního komfortu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kryt, OMNIMATE Kryt - řada CH20M Achátově šedá, Kryt bočního dílu, Šířka: 22.5 mm
Objednací číslo	1472830000
Typ	CH20M AD SHL 5.00/04 AGY 3747
GTIN (EAN)	4050118279429
Množství	50 ks

CH20M AD SHL 5.00/04 AGY 3747

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	14,6 mm	Hloubka (v palcích)	0,575 inch
Výška	23,7 mm	Výška (v palcích)	0,933 inch
Šířka	22,5 mm	Šířka (v palcích)	0,886 inch
Čistá hmotnost	1,61 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40 °C...120 °C	Vlhkost	Rel. vlhkost 5–93%, Tu = 40 °C bez kondenzace
-------------------------	-----------------	---------	---

Údaje o materiálu

Izolační materiál	PA 66 GF 30	Komparativní index sledování (CTI)	600 ≤ CTI
Skupina izolačního materiálu	I		

Obecné údaje

Barevný	Achátově šedá	Barevný graf (podobné)	RAL 7038
Encapsulation option	Ne	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu

Klasifikace

ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-05

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------


Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

CH20M AD SHL 5.00/04 AGY 3747

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy**Obrázek výrobku****Rozměrový výkres**