

**H0,34/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)Para conductores de 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanizado

Tolerancias conforme a DIN 46228 parte 1

- Embalaje individual en bolsa de plástico

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminal tubular, Estándar, 5 mm, 5 mm, No
Código	<a href="#">1475640000</a>
Tipo	H0,34/5
GTIN (EAN)	4050118282238
Cantidad	1.000 Pieza
Embalaje	suelto

Fecha de creación 15 de mayo de 2024 22:14:07 CEST

H0,34/5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Peso neto	0,023 g
-----------	---------

## Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular sin aislamiento	Versión	Estándar
--------------------------	----------------------------------	---------	----------

## Terminales tubulares

Diámetro del aislamiento (D2)	1,8 mm	Diámetro para superficie de contacto (D1)	0,85 mm
L1 en mm	5 mm	Longitud de desaislado	5 mm
Longitud de superficie de contacto (L2)	5 mm	Sección de conexión del conductor	0,34 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 22		

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Descargas

Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	------------------------------------------

**H0,34/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

