

H0,34/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

0,25-6,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)

ónozott vörösréz

mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 5 mm, 5 mm, Nem
Rendelési szám	1475640000
Típus	H0,34/5
GTIN (EAN)	4050118282238
Qty.	1 000 Stück
Csomagolás	loose

H0,34/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0,023 g
-------------	---------

Műszaki adatok

Változat	Standard	Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyaggalér nélkül
----------	----------	-----------------	------------------------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz L1, mm	5 mm	Gallér átmérője (D2)	1,8 mm
Vezeték-keresztmetszet	5 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 22
Érintkező felület átmérője (D1)	0,34 mm ²	Érintkező felület hossza (L2)	5 mm
	0,85 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

H0,34/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**