

H0,34/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.comFör ledare på 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10 E-Cu)

Material E-Cu, galvaniskt förtent

Måttolerans enligt DIN 46228 del 1

- Löst förpackade i plastpåse

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ändhylsa, Standard, 5 mm, 5 mm, Nej
Art.nr.	1475640000
Typ	H0,34/5
GTIN (EAN)	4050118282238
Förp.	1 000 Stück
Förpackning	lös

Skapandedatum den 9 maj 2024 04:21:40 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

H0,34/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,023 g
-----------	---------

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa utan plastkrage	Utförande	Standard
--------------------	--------------------------	-----------	----------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	5 mm	Kontaktytans diameter (D1)	0,85 mm
Kontaktytans längd (L2)	5 mm	Kragdiameter (D2)	1,8 mm
L1 i mm	5 mm	Ledardiameter	0,34 mm ²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 22		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

H0,34/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar**