

DMS PRO SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Only for Europe



Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Montážní nástroj
Objednací číslo	1479090000
Typ	DMS PRO SET
GTIN (EAN)	4050118286786
Množství	1 ks

DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	261 mm	Hloubka (v palcích)	10,276 inch
Šířka	338 mm	Šířka (v palcích)	13,307 inch
Čistá hmotnost	2 278 g		

Technické údaje

Doba nabíjení	Popis výrobku	Bezdrátový momentový šroubovák s pohonem 1/4"
30 min		

Elektrický šroubovák

Doba nabíjení	30 min	Dobíjecí baterie	Lithiová baterie
Držák bitu	1/4" DIN 3126 tvar E6.3	Jmenovité napětí	3,6 V
Napětí baterie	3,6 V	Nastavení krouticího momentu max.	3 Nm
Nastavení krouticího momentu min.	0,36 Nm	Volnoběh	200 u. 600 min ⁻¹
Vstup nabíječky	AC 220-240V~ 50-60Hz 30W	Výstup nabíječky	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.

Šroubovací nářadí

Nastavení krouticího momentu max.	3 Nm	Nastavení krouticího momentu min.	0,36 Nm
-----------------------------------	------	-----------------------------------	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9.1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90
ECLASS 12.0	21-05-08-90	ECLASS 13.0	21-05-08-90

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití



Příklad použití



Příklad použití



DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Nástavce BE6.3 - ploché

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů
Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126



Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Verze
Objednací číslo	602400000	Příslušenství, Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4008190852634	
Množství	5 ks	
Typ	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Verze
Objednací číslo	602402000	Příslušenství, Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4008190852627	
Množství	5 ks	
Typ	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Verze
Objednací číslo	60202750000	Příslušenství, Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4032248504725	
Množství	5 ks	
Typ	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Verze
Objednací číslo	602403000	Příslušenství, Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4008190852658	
Množství	5 ks	
Typ	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Verze
Objednací číslo	602404000	Příslušenství, Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4008190852665	
Množství	5 ks	
Typ	BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39	Verze
Objednací číslo	602559000	Příslušenství, Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4008190151935	
Množství	10 ks	
Typ	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Verze
Objednací číslo	60202740000	Příslušenství, Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4032248504718	
Množství	5 ks	

DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Sada nástavců E6.3



1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů

Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT-BOX WI DMS 3	Verze
Objednací číslo	6024970000	Příslušenství, Montážní nástroj
GTIN (EAN)	4032248068067	
Množství	1 ks	

Nástavce E6.3 - Pozidriv / Supadriv



1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro
přímé připojení přístrojů
Křížové bity Pozidriv PZ/DIN 5262, hlavice 1/4" E6,3 DIN
3126

Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT E6,3 PZ2X70	Verze
Objednací číslo	6024110000	Příslušenství, Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4008190870706	
Množství	5 ks	
Typ	BIT E6,3 PZ1X70	Verze
Objednací číslo	6024100000	Příslušenství, Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4008190870713	
Množství	5 ks	

DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nástavce E6.3 - Phillips-Recess

1/4" šestihranná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro přímé připojení přístrojů
Křížové bity, typ Phillips-Recessed PH/DIN 5260. 1/4" hlavice, E6,3 DIN 3126



Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT E6,3 PH2X70	Verze
Objednací číslo	6024090000	Příslušenství, Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4008190870720	
Množství	5 ks	
Typ	BIT E6,3 PH1X70	Verze
Objednací číslo	6024080000	Příslušenství, Vložka šroubováku
GTIN (EAN)	4008190870744	
Množství	5 ks	

DMS PRO



Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DMS PRO	Verze
Objednací číslo	6479120000	Montážní nástroj
GTIN (EAN)	4050118287011	
Množství	1 ks	
Typ	LG DMS PRO/ DMS 3	Verze
Objednací číslo	6007460000	DMS 3, 90 % při 3x 500 V AC / > 91 % při 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
Množství	1 ks	
Typ	AKKU DMS PRO	Verze
Objednací číslo	6479110000	Montážní nástroj
GTIN (EAN)	4050118348712	
Množství	1 ks	