

**DMS PRO SET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Only for Europe



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla montageriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeter Noggrannhet.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Montageverktyg
Art.nr.	<a href="#">1479090000</a>
Typ	DMS PRO SET
GTIN (EAN)	4050118286786
Förp.	1 Stück

## DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	261 mm	Byggdjup (tum)	10,276 inch
Bredd	338 mm	Byggbredd (tum)	13,307 inch
Nettovikt	2 278 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Batteridrivnen moment-skruvdragare med 1/4" fäste	Laddningstid	30 min
--------------------	---	--------------	--------

## El-skruvdragare

Akkumulator spänning	3,6 V	Bitshållare	1/4" DIN 3126 form E6,3
Laddningsaggr. - ingång	AC 220-240V~50-60Hz 30W	Laddningsaggr. - utgång	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.
Laddningstid	30 min	Märkspänning	3,6 V
Tomgångsvarvtal	200 u. 600 min <sup>-1</sup>	Uppladdningsbara batterier	Li-jon-batteri
inchtdragningsmoment, max.	3 Nm	inchtdragningsmoment, min.	0,36 Nm

## Skruvverktyg

inchtdragningsmoment, max.	3 Nm	inchtdragningsmoment, min.	0,36 Nm
----------------------------	------	----------------------------	---------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9.1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90
ECLASS 12.0	21-05-08-90	ECLASS 13.0	21-05-08-90

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

## DMS PRO SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar


### Exempel på användning



### Exempel på användning



### Exempel på användning



## DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Bits E6,3 - Kryss Pozidriv / Supadriv

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)



Krysspårs-Bits Typ Pozidriv PZ/DIN 5262, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

## Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 PZ2X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9024110000</a>	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870706	
Förp.	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 PZ1X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9024100000</a>	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870713	
Förp.	5 Stück	

## Bits E6,3 - Kryss Phillips / Recess

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)



Krysspårs-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

## Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 PH1X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9024080000</a>	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870744	
Förp.	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 PH2X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9024090000</a>	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190870720	
Förp.	5 Stück	

## DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Bits-Sortiment E6,3



1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)

## Allmänna beställningsdata

Typ	BIT-BOX WI DMS 3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9024970000</a>	Tillbehör, Montageverktyg
GTIN (EAN)	4032248068067	
Förp.	1 Stück	

## DMS PRO



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeter Noggrannhet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	LG DMS PRO/ DMS 3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9007460000</a>	DMS 3, 90 % vid 3x 500 V AC / > 91 % vid 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
Förp.	1 Stück	
Typ	DMS PRO	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1479120000</a>	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118287011	
Förp.	1 Stück	
Typ	AKKU DMS PRO	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1479110000</a>	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118348712	
Förp.	1 Stück	

## DMS PRO SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Bits E 6,3 - Slits

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)



Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

## Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9020740000</a>	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4032248504718	
Förp.	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9024040000</a>	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852665	
Förp.	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9020750000</a>	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4032248504725	
Förp.	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9024020000</a>	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852627	
Förp.	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9025590000</a>	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190151935	
Förp.	10 Stück	
Typ	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9024000000</a>	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852634	
Förp.	5 Stück	
Typ	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9024030000</a>	Tillbehör, Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4008190852658	
Förp.	5 Stück	