

AKKU DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Only for Europe



Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Montážní nástroj
Objednací číslo	1479110000
Typ	AKKU DMS PRO
GTIN (EAN)	4050118348712
Množství	1 ks

Datum vytvoření 7. května 2024 3:14:34 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

AKKU DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	70 g
----------------	------

Technické údaje

Doba nabíjení	30 min	Popis výrobku	Baterie pro DMS PRO
---------------	--------	---------------	---------------------

Elektrický šroubovák

Doba nabíjení	30 min	Dobíjecí baterie	Lithiová baterie
Držák bitu	1/4" DIN 3126 tvar E6.3	Jmenovité napětí	3,6 V
Max. utahovací moment spojky	3 Nm	Napětí baterie	3,6 V
Volnoběh	200 u. 600 min ⁻¹	Vstup nabíječky	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Výstup nabíječky	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001199	ETIM 7.0	EC001199
ETIM 8.0	EC001199	ETIM 9.0	EC001199
ECLASS 9.0	21-05-92-07	ECLASS 9.1	21-05-92-07
ECLASS 10.0	21-05-92-07	ECLASS 11.0	21-05-29-02
ECLASS 12.0	21-05-29-02	ECLASS 13.0	21-05-29-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	