

**AKKU DMS PRO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Only for Europe



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

**Informations générales de commande**

Version	Outils de montage
Référence	<a href="#">1479110000</a>
Type	AKKU DMS PRO
GTIN (EAN)	4050118348712
Qté.	1 pièce(s)

**AKKU DMS PRO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net	70 g
-----------	------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001199	ETIM 7.0	EC001199
ETIM 8.0	EC001199	ETIM 9.0	EC001199
ECLASS 9.0	21-05-92-07	ECLASS 9.1	21-05-92-07
ECLASS 10.0	21-05-92-07	ECLASS 11.0	21-05-29-02
ECLASS 12.0	21-05-29-02	ECLASS 13.0	21-05-29-02

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Batterie pour DMS PRO	Temps de charge	30 min
--------------------------	-----------------------	-----------------	--------

**Tournevis électrique**

Batterie - pile	Batterie Lithium-Ion	Chargeur - entrée	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Chargeur - sortie	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Couple de serrage max.	3 Nm
Logement embout	1/4" DIN 3126 forme E6,3	Ralenti	200 u. 600 min <sup>-1</sup>
Temps de charge	30 min	Tension d#92accumulation	3,6 V
Tension nominale	3,6 V		

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	