

## AKKU DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Only for Europe



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Szerelőszerszám
Rendelési szám	<a href="#">1479110000</a>
Típus	AKKU DMS PRO
GTIN (EAN)	4050118348712
Qty.	1 Stück

## AKKU DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 70 g

## Műszaki adatok

Töltési idő 30 min Árucikk leírása Akkumulátor DMS PRO-hoz

## Elektromos csavarhúzó

Akkumulátorfeszültség	3,6 V	Max. összekötő nyomaték	3 Nm
Névleges feszültség	3,6 V	Szerszámbetéttartó	1/4" DIN 3126 E6,3 forma
Töltési idő	30 min	Töltő bemenet	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Töltő kimenet	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Újratölthető akkumulátorok	Li-ion akkumulátor
Üresjárat sebesség	200 u. 600 min <sup>-1</sup>		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001199	ETIM 7.0	EC001199
ETIM 8.0	EC001199	ETIM 9.0	EC001199
ECLASS 9.0	21-05-92-07	ECLASS 9,1	21-05-92-07
ECLASS 10.0	21-05-92-07	ECLASS 11.0	21-05-29-02
ECLASS 12.0	21-05-29-02	ECLASS 13.0	21-05-29-02

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Letöltések

Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)  
Kiadványok