

**AKKU DMS PRO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Only for Europe



Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jedno-ręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Narzędzie montażowe
Nr zam.	<a href="#">1479110000</a>
Typ	AKKU DMS PRO
GTIN (EAN)	4050118348712
Ilość	1 Szt.

**AKKU DMS PRO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto	70 g
------------	------

**Dane techniczne**

Czas ładowania	30 min	Opis artykułu	Bateria do DMS PRO
----------------	--------	---------------	--------------------

**Wkrętak elektryczny**

Akumulatory	Akumulator litowo-jonowy	Czas ładowania	30 min
Maks. moment obrotowy złącza	3 Nm	Prędkość obrotowa biegu jałowego	200 u. 600 min <sup>-1</sup>
Uchwyt końcówki	1/4" DIN 3126 kształt E6,3	napięcie akumulatora	3,6 V
napięcie znamionowe	3,6 V	Ładowarka - wyjście	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.
ładowarka - wejście	AC 220-240V~50-60Hz 30W		

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001199	ETIM 7.0	EC001199
ETIM 8.0	EC001199	ETIM 9.0	EC001199
ECLASS 9.0	21-05-92-07	ECLASS 9.1	21-05-92-07
ECLASS 10.0	21-05-92-07	ECLASS 11.0	21-05-29-02
ECLASS 12.0	21-05-29-02	ECLASS 13.0	21-05-29-02

**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	