

AKKU DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Only for Europe



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla montageriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbe-
gränsning och en hög repeter Noggrannhet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Montageverktyg
Art.nr.	1479110000
Typ	AKKU DMS PRO
GTIN (EAN)	4050118348712
Förp.	1 Stück

AKKU DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	70 g
-----------	------

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Batteri till DMS PRO	Laddningstid	30 min
--------------------	----------------------	--------------	--------

EI-skruvdragare

Akkumulator spänning	3,6 V	Bitshållare	1/4" DIN 3126 form E6,3
Laddningsaggr. - ingång	AC 220-240V~50-60Hz 30W	Laddningsaggr. - utgång	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.
Laddningstid	30 min	Max. kopplingsmoment	3 Nm
Märkspänning	3,6 V	Tomgångsvarvtal	200 u. 600 min ⁻¹
Uppladdningsbara batterier	Li-jon-batteri		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001199	ETIM 7.0	EC001199
ETIM 8.0	EC001199	ETIM 9.0	EC001199
ECLASS 9.0	21-05-92-07	ECLASS 9.1	21-05-92-07
ECLASS 10.0	21-05-92-07	ECLASS 11.0	21-05-29-02
ECLASS 12.0	21-05-29-02	ECLASS 13.0	21-05-29-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	