

DMS PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Only for Europe



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

Informations générales de commande

Version	Outils de montage
Référence	1479120000
Type	DMS PRO
GTIN (EAN)	4050118287011
Qté.	1 pièce(s)

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	46 mm	Profondeur (pouces)	1,811 inch
Hauteur	134 mm	Hauteur (pouces)	5,276 inch
Largeur	276 mm	Largeur (pouces)	10,866 inch
Poids net	480 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9.1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90
ECLASS 12.0	21-05-08-90	ECLASS 13.0	21-05-08-90

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Visseuse électrique dynamométrique avec emmanchement 1/4"	Temps de charge	30 min
--------------------------	---	-----------------	--------

Outils à couper

Réglage du couple, max.	3 Nm	Réglage du couple, min.	0,36 Nm
-------------------------	------	-------------------------	---------

Tournevis électrique

Batterie - pile	Batterie Lithium-Ion	Chargeur - entrée	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Chargeur - sortie	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Couple de serrage max.	3 Nm
Logement embout	1/4" DIN 3126 forme E6,3	Poids	500 g
Ralenti	200 u. 600 min ⁻¹	Réglage du couple, max.	3 Nm
Réglage du couple, min.	0,36 Nm	Temps de charge	30 min
Tension d'accumulation	3,6 V	Tension nominale	3,6 V

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	1479120000 DECLARATION OF CONFORMITY.pdf
Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Date de création 14 mai 2024 22:58:35 CEST

Niveau du catalogue 04.05.2024 / Toutes modifications techniques réservées

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins


Exemple d'utilisation



Exemple d'utilisation



Exemple d'utilisation



DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Embout E6,3 - fente

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine



Embout plats DIN 5264, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

Informations générales de commande

Type	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Version
Référence	9024000000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190852634	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Version
Référence	9024020000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190852627	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Version
Référence	9202750000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4032248504725	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Version
Référence	9024030000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190852658	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Version
Référence	9024040000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190852665	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39	Version
Référence	9025590000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190151935	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Version
Référence	9202740000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4032248504718	
Qté.	5 pièce(s)	

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Assortiment d'embouts E6,3

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine



Informations générales de commande

Type	BIT-BOX WI DMS 3	Version
Référence	9024970000	Accessoires, Outils de montage
GTIN (EAN)	4032248068067	
Qté.	1 pièce(s)	

Embouts E6,3 - cruciformes Pozidriv / Supadriv

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine



Embouts cruciformes type Pozidrive PZ/DIN 5262, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

Informations générales de commande

Type	BIT E6,3 PZ2X70	Version
Référence	9024110000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190870706	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	BIT E6,3 PZ1X70	Version
Référence	9024100000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190870713	
Qté.	5 pièce(s)	

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Embout E6,3 - cruciformes Philips / Recess

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine



Embout cruciformes type Phillips-Recess PH/DIN 5260, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

Informations générales de commande

Type	BIT E6,3 PH2X70	Version
Référence	9024090000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190870720	
Qté.	5 pièce(s)	
Type	BIT E6,3 PH1X70	Version
Référence	9024080000	Accessoires, Insert de tournevis
GTIN (EAN)	4008190870744	
Qté.	5 pièce(s)	

DMS PRO



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

Informations générales de commande

Type	DMS PRO SET	Version
Référence	1479090000	Outils de montage
GTIN (EAN)	4050118286786	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	LG DMS PRO/ DMS 3	Version
Référence	9007460000	DMS 3, 90 % à 3x 500 V AC / > 91 % à 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	AKKU DMS PRO	Version
Référence	1479110000	Outils de montage
GTIN (EAN)	4050118348712	
Qté.	1 pièce(s)	