

DMS PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Only for Europe



Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jedno-ręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzie montażowe
Nr zam.	1479120000
Typ	DMS PRO
GTIN (EAN)	4050118287011
Ilość	1 Szt.

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	46 mm	Głębokość (cale)	1,811 inch
Wysokość	134 mm	Wysokość (cale)	5,276 inch
Szerokość	276 mm	Szerokość (cale)	10,866 inch
Masa netto	480 g		

Dane techniczne

Czas ładowania	Opis artykułu	akumulatorowy wkrętak dynamometryczny z napędem 1/4" napęd
30 min		

Narzędzia do skręcania

Nastawa momentu dokręcającego, max. 3 Nm	Nastawa momentu dokręcającego, min. 0,36 Nm
--	---

Wkrętak elektryczny

Akumulatory	Akumulator litowo-jonowy	Ciężar	500 g
Czas ładowania	30 min	Maks. moment obrotowy złącza	3 Nm
Nastawa momentu dokręcającego, max. 3 Nm		Nastawa momentu dokręcającego, min. 0,36 Nm	
Prędkość obrotowa biegu jałowego		Uchwyt końcówki	1/4" DIN 3126 kształt E6,3
	200 u. 600 min ⁻¹		
napięcie akumulatora	3,6 V	napięcie znamionowe	3,6 V
Ładowarka - wyjście	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	ładowarka - wejście	AC 220-240V~50-60Hz 30W

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9.1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90
ECLASS 12.0	21-05-08-90	ECLASS 13.0	21-05-08-90

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	1479120000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
Dokumentacja użytkownika	Manual
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki


Przykład zastosowania



Przykład zastosowania



Przykład zastosowania



DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Końcówki E6,3 - krzyż Pozidriv / Supadriv

Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny bity z rowkiem krzyżowym Typ Pozidriv PZ/DIN 5262, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT E6,3 PZ2X70	Wykonanie
Nr zam.	9024110000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870706	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 PZ1X70	Wykonanie
Nr zam.	9024100000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870713	
Ilość	5 Szt.	

Końcówki E6,3 - krzyż Phillips / Recess

Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny bity z rowkiem krzyżowym Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT E6,3 PH1X70	Wykonanie
Nr zam.	9024080000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870744	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 PH2X70	Wykonanie
Nr zam.	9024090000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870720	
Ilość	5 Szt.	

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Asortyment końcówek E6,3



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT-BOX WI DMS 3	Wykonanie
Nr zam.	9024970000	Akcesoria, Narzędzie montażowe
GTIN (EAN)	4032248068067	
Ilość	1 Szt.	

DMS PRO



Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jednoręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LG DMS PRO/ DMS 3	Wykonanie
Nr zam.	9007460000	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AKKU DMS PRO	Wykonanie
Nr zam.	1479110000	Narzędzie montażowe
GTIN (EAN)	4050118348712	
Ilość	1 Szt.	
Typ	DMS PRO SET	Wykonanie
Nr zam.	1479090000	Narzędzie montażowe
GTIN (EAN)	4050118286786	
Ilość	1 Szt.	

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Końcówki E6,3 - płaskie

Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny
bity z rowkiem DIN 5264, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Wykonanie
Nr zam.	9202740000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4032248504718	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Wykonanie
Nr zam.	9024040000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852665	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Wykonanie
Nr zam.	9202750000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4032248504725	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Wykonanie
Nr zam.	9024020000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852627	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39	Wykonanie
Nr zam.	9025590000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190151935	
Ilość	10 Szt.	
Typ	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Wykonanie
Nr zam.	9024000000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852634	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Wykonanie
Nr zam.	9024030000	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852658	
Ilość	5 Szt.	