

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Only for Europe



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla montageriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeter Noggrannhet.

Allmänna beställningsdata

| Artikelbeteckning | Montageverktyg |
|-------------------|----------------------------|
| Art.nr. | 1479120000 |
| Typ | DMS PRO |
| GTIN (EAN) | 4050118287011 |
| Förp. | 1 Stück |

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 46 mm | Byggdjup (tum) | 1,811 inch |
| Höjd | 134 mm | Bygghöjd (tum) | 5,276 inch |
| Bredd | 276 mm | Byggbredd (tum) | 10,866 inch |
| Nettovikt | 480 g | | |

Tekniska data

| | | | |
|--------------------|---|--------------|--------|
| Artikelbeskrivning | Batteridrivnen moment-skruvdragare med 1/4" fäste | Laddningstid | 30 min |
|--------------------|---|--------------|--------|

El-skruvdragare

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Ackumulator spänning | 3,6 V | Bitshållare | 1/4" DIN 3126 form E6,3 |
| Laddningsaggr. - ingång | AC 220-240V~50-60Hz 30W | Laddningsaggr. - utgång | DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max. |
| Laddningstid | 30 min | Max. kopplingsmoment | 3 Nm |
| Märkspänning | 3,6 V | Tomgångsvarvtal | 200 u. 600 min ⁻¹ |
| Uppladdningsbara batterier | Li-jon-batteri | inchtagningsmoment, max. | 3 Nm |
| inchtagningsmoment, min. | 0,36 Nm | vikt | 500 g |

Skruvverktyg

| | | | |
|--------------------------|------|--------------------------|---------|
| inchtagningsmoment, max. | 3 Nm | inchtagningsmoment, min. | 0,36 Nm |
|--------------------------|------|--------------------------|---------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001395 | ETIM 7.0 | EC001395 |
| ETIM 8.0 | EC001395 | ETIM 9.0 | EC001395 |
| ECLASS 9.0 | 21-05-21-90 | ECLASS 9.1 | 21-04-04-17 |
| ECLASS 10.0 | 21-05-21-90 | ECLASS 11.0 | 21-05-08-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-05-08-90 | ECLASS 13.0 | 21-05-08-90 |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb |

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|---|--|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | 1479120000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf |
| Användardokumentation | Manual |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
| Broschyrer | |

Skapandedatum den 9 maj 2024 07:39:28 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning



Exempel på användning



Exempel på användning



DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Bits E6,3 - Kryss Pozidriv / Supadriv

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)



Krysspårs-Bits Typ Pozidriv PZ/DIN 5262, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | BIT E6,3 PZ2X70 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9024110000 | Tillbehör, Skruvmejselinsats |
| GTIN (EAN) | 4008190870706 | |
| Förp. | 5 Stück | |
| Typ | BIT E6,3 PZ1X70 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9024100000 | Tillbehör, Skruvmejselinsats |
| GTIN (EAN) | 4008190870713 | |
| Förp. | 5 Stück | |

Bits E6,3 - Kryss Phillips / Recess

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)



Krysspårs-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | BIT E6,3 PH1X70 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9024080000 | Tillbehör, Skruvmejselinsats |
| GTIN (EAN) | 4008190870744 | |
| Förp. | 5 Stück | |
| Typ | BIT E6,3 PH2X70 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9024090000 | Tillbehör, Skruvmejselinsats |
| GTIN (EAN) | 4008190870720 | |
| Förp. | 5 Stück | |

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Bits-Sortiment E6,3



1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ | BIT-BOX WI DMS 3 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9024970000 | Tillbehör, Montageverktyg |
| GTIN (EAN) | 4032248068067 | |
| Förp. | 1 Stück | |

DMS PRO



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeter Noggrannhet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | LG DMS PRO/ DMS 3 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9007460000 | DMS 3, 90 % vid 3x 500 V AC / > 91 % vid 3 x 400 V AC |
| GTIN (EAN) | 4008190404970 | |
| Förp. | 1 Stück | |
| Typ | AKKU DMS PRO | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1479110000 | Montageverktyg |
| GTIN (EAN) | 4050118348712 | |
| Förp. | 1 Stück | |
| Typ | DMS PRO SET | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1479090000 | Montageverktyg |
| GTIN (EAN) | 4050118286786 | |
| Förp. | 1 Stück | |

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Bits E 6,3 - Slits

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)



Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ | BIT E6,3 1,2X6,5X70 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9020740000 | Tillbehör, Skruvmejselinsats |
| GTIN (EAN) | 4032248504718 | |
| Förp. | 5 Stück | |
| Typ | BIT E6,3 1,0X5,5X70 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9024040000 | Tillbehör, Skruvmejselinsats |
| GTIN (EAN) | 4008190852665 | |
| Förp. | 5 Stück | |
| Typ | BIT E6,3 0,4X2,5X70 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9020750000 | Tillbehör, Skruvmejselinsats |
| GTIN (EAN) | 4032248504725 | |
| Förp. | 5 Stück | |
| Typ | BIT E6,3 0,6X3,5X70 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9024020000 | Tillbehör, Skruvmejselinsats |
| GTIN (EAN) | 4008190852627 | |
| Förp. | 5 Stück | |
| Typ | BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9025590000 | Tillbehör, Skruvmejselinsats |
| GTIN (EAN) | 4008190151935 | |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | BIT E6,3 0,5X3,0X70 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9024000000 | Tillbehör, Skruvmejselinsats |
| GTIN (EAN) | 4008190852634 | |
| Förp. | 5 Stück | |
| Typ | BIT E6,3 0,8X4,0X70 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9024030000 | Tillbehör, Skruvmejselinsats |
| GTIN (EAN) | 4008190852658 | |
| Förp. | 5 Stück | |